

Bauer benne basculante KN 250

hauteur x longueur x largeur 530 x 1375 x 670 mm, capacité 0,25 m³, force 300 kg, Structure robuste en acier avec laquage coloris RAL7021 gris noir



Numéro d'article: 218379

Bauer Benne basculante KN 250

pour faciliter la collecte et l'élimination des matériaux en vrac

benne basculante

- modèle bas
- hauteur x longueur x largeur 530 x 1375 x 670 mm
- hauteur d'arête de renversement 530 mm
- capacité 0,25 m³
- force 300 kg
- poids 62 kg
- hauteur d'entrée x largeur d'entrée 55 x 170 mm
- écartement fourreaux de fourche 285 mm
- Fonction de basculement manuellement par la poignée au dos
- avec protection antibasculement
- étanche à l'huile et à l'eau
- Stabilité élevée grâce aux bords renforcés sur tout le pourtour
- Structure robuste en acier avec laquage coloris RAL7021 gris noir

Détails techniques

type de récipient	benne basculante	soubassement	plein
capacité	0,25 m ³	fonction de basculement	manuellement
hauteur	530 mm	sécurité antibasculement	oui
longueur	1375 mm	possibilité de passage au-dessous	oui

largeur	670 mm	hauteur des fourreaux de fourche	55 mm
charge	300 kg	largeur des fourreaux de fourche	170 mm
modèle	modèle bas	écartement fourreaux de fourche	285 mm
Hauteur de l'arête de renverseme	530 mm	gerbable	non
matériau	acier	surface	laqué
propriété matériau	étanche à l'huile et à l'eau	couleur	gris noir // RAL7021
exécution paroi	tôle pleine	Poids	62 kg
stabilité / renfort / entretoise	bords renforcés sur tout le pourtour		