

## Cascao Roue encastrable



force 700 kg, avec bandage polyamide, diamètre 125 mm, moyeu avec Double roulement à billes, jante en polyamide

Numéro d'article: 243436



### Roue encastrable

- force 700 kg
- avec bandage polyamide
- diamètre 125 mm
- moyeu avec Double roulement à billes
- jante en polyamide

### Détails techniques

manutention dynamique	roues	Ø de roue	125 mm
type de roulettes	roulettes pour moyens de manutention	matériau de jante	polyamide
modèle	Roue	roulement	Double roulement à billes
charge	700 kg	frein	sans
pneumatique	polyamide	Poids	0,822 kg

