

## Broszura informacyjna

### 46 31 A32

#### Szczypce do pierścieni osadczych sprężających

Do montażu pierścieni zewnętrznych na wałkach

Wygięte pod kątem 45°

- Mocne, odkuwane
- Stabilne końcówki zabezpieczające przed wyslizgiwaniem się chwytanego przedmiotu
- Zgodnie z normą DIN 5254 A i DIN 5254 B, lecz zakrzywione pod kątem 45°
- Korpus szczypiec i końcówki: stal szlachetna chromowo-wanadowa, kuta, hartowana olejowo



MM  $\text{O}$   $\angle 45^\circ$

Ogólna	
Nr art.	46 31 A32
EAN	4003773067023
Szczypce	fosforanowane, czarne
Główka	polerowana
rękojeści	z tworzywa sztucznego, powlekane
Waga	213 g
Wymiary	210 x 40 x 15 mm
REACH	nie zawiera SVHC
RoHS	nie dotyczy

Atrybuty techniczne	
Średnica wału	Ø 40 – 100 mm
Końcówki (średnica)	Ø 2,3 mm

*Dopuszcza się zmiany i błędy w podanych parametrach technicznych*