

Información sobre productos


95 36 320

Cortacables

(tipo carraca, 3 pasos)

IEC 60900 DIN EN 60900



⚠ 1000 V 

- Robusto. Manejable. Estable.
- Efecto carraca innovador.
- Para cable hasta de Ø 60 mm.
- Zona especial de apoyo en el mango para cortes con el alicate apoyado
- Manejo sencillo por su reducido peso (825 g) y el diseño compacto (320 mm de longitud) – también puede utilizarse en espacios reducidos
- Corta cables de cobre y aluminio hasta de Ø 60 mm, utilizando una o dos manos
- Los filos templados con afilado de precisión cortan recta y limpiamente, sin aplastar
- Para cables de cobre y aluminio, simples y múltiples
- Accionamiento de la corona dentada de tres pasos con alta multiplicación para facilitar el corte en el manejo con una y dos manos
- No apto para cables de acero, cables trenzados y conductores de hilos finos (muy flexibles)
- Acero especial para herramientas, forjado y templado al aceite

Información general

Núm. de artículo	95 36 320
EAN	4003773075189
Alicate	negro atramentado
Cabeza	pulida
Mangos	aislados con fundas multicomponentes, según norma VDE
Peso	830 g
Dimensiones	320 x 188 x 39 mm
Norma	DIN EN 60900 IEC 60900
conforme a REACH	no contiene SVHC
conforme a RoHS	no se aplica

Características técnicas

Capacidad de corte cable de cobre, multifilar	600 mm ²
Capacidad de corte cable de cobre, multifilar	Ø 60 mm
MCM	1.200
comprobado por VDE	sí

Reservado el derecho a realizar modificaciones técnicas. Salvo error u omisión.

