

## Hymer verrijdbare treden- platformladder 8226

trap eenzijdig, 5 verstevigde, sterk geprofileerde treden (incl. bordes), standhoogte 1,16 m, bordes breedte x diepte 250 x 250 mm, balklengte 1,95 m, van aluminium

Artikelnummer: 231310



**HYMER**



verrijdbare treden-platformladder

- Geschikt voor industrie- en bouwbranche
- trap eenzijdig
- 5 verstevigde, sterk geprofileerde treden (incl. bordes)
- standhoogte 1,16 m, bordes breedte x diepte 250 x 250 mm
- diepte trede 80 mm
- balklengte 1,95 m
- trede-boomverbinding afgekant
- veilig in gebruik door starre schoren tegen per ongeluk dichtklappen
- uitgerust met bak, uitsparing voor gereedschap en emmerhaak
- bak van aluminium
- 4 geveerde wielen aan het balkeinde
- plaatsbesparend inklapbaar
- van aluminium









- opgesteld hoogte x breedte 1780 x 500 mm
- gewicht 9,7 kg
- conform EN 131
- geschikt voor TRBS 2121-2 conform gebruik
- 10 jaar garantie

## Technische details

|                          |                                            |                                     |                                                     |
|--------------------------|--------------------------------------------|-------------------------------------|-----------------------------------------------------|
| stijgtechniek            | platformladder                             | in-/uitklapbaar                     | ja                                                  |
| laddertype               | verrijdbare treden-<br>platformladder      | klapfunctie                         | plaatsbesparend<br>inklapbaar                       |
| geschikt voor (branches) | industrie- en<br>bouwbranche               | verrijdbaar                         | ja                                                  |
| materiaal                | aluminium                                  | sport-/dwarsverbinding              | afgekant                                            |
| gebruik                  | eezijdig                                   | veiligheidsuitrusting ladder        | starre schoren tegen per<br>ongeluk dichtklappen    |
| lengte paal              | 1,95 m                                     | ladder uitvoering                   | tweedelig                                           |
| standhoogte              | 1,16 m                                     | ladder uitrusting                   | bak, uitsparing voor<br>gereedschap en<br>emmerhaak |
| breedte sokkel           | 250 mm                                     | opbergbak                           | ja                                                  |
| diepte sokkel            | 250 mm                                     | materiaal bak                       | aluminium                                           |
|                          | 3,16 m                                     | ladder voor op de trap              | nee                                                 |
| treden aantal            | 5                                          | onderbouw                           | 4 geveerde wielen                                   |
| type trede/sport         | verstevigde, sterk<br>geprofileerde treden | norm                                | EN 131                                              |
| diepte trede             | 80 mm                                      | norm trbs (technische<br>regels voo | TRBS 2121-2                                         |
| hoogte                   | 1780 mm                                    | garantie                            | 10 jaar                                             |
| breedte                  | 500 mm                                     | gewicht                             | 9,7 kg                                              |

## Dit past ook bij ...

|        |                                                                                     |                                                                                                                                                                               |
|--------|-------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 149272 |  | keuringsvignet, gecontroleerd conf. BetrSichV/DGUV, sticker, diameter 30 mm, in jaarkleur                                                                                     |
| 215546 |  | veiligheidshandaafroller, Voor bandbreedte 50 mm op 38 - 76-kern, afroller van metaal/kunststof in blauw/wit                                                                  |
| 221260 |  | duwbeugelwagen, draagvermogen 150 kg, lengte x breedte 740 x 480 mm, platform van staal met antislipmat, opbouw duwbeugel, duwbeugel in-/uitklapbaar, 2 zwenk- en 2 bokwielen |
| 221388 |  | noppenhandschoen, van polyamide in grijs/zwart met nitril-coating, antislip, afmeting 9                                                                                       |
| 523826 |  | set kettingstaanders, set bestaande uit: 4 kettingstaanders, 6 m ketting, paal diameter 48 mm, paal in rood/wit, in rood/wit                                                  |
| 528920 |  | afdekvlies, lengte x breedte 50 x 1 m, dikte 235 g/m <sup>2</sup> , van vlies/PE                                                                                              |

