

VARIOfit etagewagen

draagvermogen 250 kg, met 2 etage(s), kantelbaar, laadvlak lengte x breedte 1355 x 550 mm, etage(s) van draadgaas, frame met met corrosiebeschermende zinklaag, met TPE-banden

Artikelnummer: 526723



VARIOfit



12 YEARS
WARRANTY



VARIOfit Etagewagen

2 etages met draadgaas legborden

etagewagen


- draagvermogen 250 kg
- met 2 etage(s), kantelbaar
- laadvlak lengte x breedte 1355 x 550 mm
- etage(s) van draadgaas
- etage(s) met stalen frame
- frame met met corrosiebeschermende zinklaag
- gelaste staalconstructie
- hoogte x lengte x breedte 1235 x 1510 x 740 mm
- 2 zwenk- en 2 bokwielen, zwenkwielen met EasySTOP
- wiel Ø 160 mm
- met TPE-banden
- wielnaaf met kogellager

- wielstand rechthoekig
- 12 jaar garantie

Technische details



transporttoestel	transportwagen	banden	TPE
type wagen	etagewagen	wielen aantal/soort	2 zwenk- en 2 bokwielen
lengte laadvlak	1355 mm	wieluitrusting	zwenkwielen met EasySTOP
breedte laadvlak	550 mm	wiel-ø	160 mm
hoogte	1235 mm	wiellager	kogellager
etage-inrichting	kantelbaar	elektrisch geleidend	nee
etages aantal	2 stuks	schuifbeugel	1 stuks
draagvermogen	250 kg	in-/uitklapbaar	nee
materiaal etage(s)	draadgaas	wielstand	rechthoekig
etage(s) uitrusting	stalen frame	oppervlak	verzinkt
materiaal	staal	kleur uitvoering	verzinkt
lengte	1510 mm	garantie	12 jaar
breedte	740 mm	gewicht	54 kg
euronorm	nee		

Gerelateerde Producten

526729		draadgaasbodemplaat voor etagewagen, lengte x breedte 1320 x 535 mm, het legbord wordt ingehangen, van staal, met corrosiebeschermende zinklaag
--------	--	---

Dit past ook bij ...

208490		complete paktafel, hoogte x breedte x diepte 850 x 1600 x 800 mm, blad van staal met slijtvaste kunststof coating in decor lichtgrijs, 4-voetonderstel van staal met slag- en krasvaste poedercoating in RAL5017 verkeersblauw, 1 dispenserhouder, 2 legborden, 8 steekbeugels
215911		golfkartonnen vouwdoos, Van doos met buitenafdekking van kraftpapier in bruin, recyclebaar, twee golven, lengte x breedte x hoogte binnen 400 x 300 x 270 mm
221143		beschermhandschoenen, van polyamide jersey in zwart met polyurethaan-coating, handrug van polyamide, ademend en naadloos, afmeting 9
221309		waarschuwingsvest, conform EN ISO 20471, polyester in neongeel, afmeting eenheidsmaat
505112		halmarkeerverf, standaardkleur, in RAL1003 signaalgeel, inhoud 5 l
505133		tape, van vinyl in groen/wit, band lengte x breedte 33 m x 50 mm

510925		pallethefwagen, draagvermogen 2500 kg, vork lengte x breedte 1150 x 160 mm, zwenkwielen met massief rubber-banden, breedte x Ø 50 x 200 mm, vorkrollen tandem met nylon-banden, breedte x Ø 77 x 82 mm
528958		orderplanner, 10 vakken, hoogte x breedte 1282 x 554 mm, plank(en) van kunststof in grijs