

## Postverteilmwagen

Traglast 150 kg, Ladefläche Länge x Breite 230 x 315 mm, Gestell mit schlag- und kratzfester Pulverbeschichtung in RAL7001 Silbergrau

Artikelnummer: 223023



## Postwagen

### für beste Übersicht

Postverteilmwagen

- Traglast 150 kg
- Ladefläche Länge x Breite 230 x 315 mm
- Gestell mit schlag- und kratzfester Pulverbeschichtung in RAL7001 Silbergrau
- Höhe x Länge x Breite 1015 x 950 x 455 mm
- 4 Lenkrollen
- Rad Ø 100 mm
- Die Anlieferung erfolgt zerlegt

## Technische Details

Transportgerät	Transportwagen	Ladeflächenlänge	230 mm
Wagentyp	Postverteilmwagen	Ladeflächenbreite	315 mm
Traglast	150 kg	Fächer Anzahl	15 Stück
Höhe	1015 mm	Material Boden	Holz
Länge	950 mm	Oberfläche Boden	kunststoffbeschichtet
Breite	455 mm	Farbe Boden	lichtgrau // RAL7035
Material Etage(n)	Holz	Schiebebügel	2 Stück
Oberfläche	pulverbeschichtet	Rollen Anzahl / Art	4 Lenkrollen
Oberfläche Etage(n)	mit Kunststoffbelag	Rad-Ø	100 mm

Farbe	silbergrau // RAL7001	Radanordnung	parallel
Etage(n) Ausstattung	Abrollrand	Rad Ausstattung	2 Lenkrollen mit Feststellern
Etagenausrichtung	gerade	Anlieferung	zerlegt
Material	Stahl	Gewicht	42 kg