



LEGE BEHUIZING

ALS 3927-12

ALS 3927-12

Lege behuizing

388 x 270 x 117 mm

Artikelnummer: 15101201

Lege behuizing, aluminium, gepoedercoat, zilvergrijs
overeenkomstig RAL 7001



Technische gegevens

Afmetingen

Breedte:	388 mm
Lengte:	270 mm
Hoogte:	117 mm
Binnen hoogte:	97 mm

Materiaal:

Afdichting:	Silicone
materiaal:	Aluminium
Deksel:	Aluminium spuitgietstuk
Behuizing:	Aluminium spuitgietstuk

Toebehoren

AL ALS-gro - buitenliggende bevestigingsogen

AL ASS - Uitwendige scharnierset

TK MPS-3625 - montageplaat

TK MPI-3625 - montageplaat

NS 35-216 - DIN-rail

NS 35-336 - DIN-rail



LEGE BEHUIZING

ALS 3927-12

Andere eigenschappen

Beschermingsklasse:	IP66 - conform EN 60529 / DIN VDE 0470-1
Beschermingsgraad:	IK09 conform DIN EN 50102 / VDE 0470 deel 100
Omgevingstemp. (minimaal):	-35 °C
Omgevingstemp. (maximaal):	75 °C
Omgevingstemp. (24-uurs):	60 °C
Zware metalen-vrij:	Ja
PVC-vrij:	Ja
Geschikt voor gebruik buitenshuis:	Ja
Voorgestante openingen:	Nee
Max. relatieve vochtigheid bij 25 °C (kortdurend):	95%
Max. relatieve vochtigheid bij 40° C:	50%