

**Llave acodada hexagonal, larga con moleteado, Hexágono: 10mm****Datos de pedido**

Número de pedido	627190 10
GTIN	7610733265374
Clase de artículo	63D

Descripción**Ejecución:**

Con mango acodado; cabeza esférica aplicable, hasta una inclinación de 30°.
Aleación especial PB Swiss Tools, con la mayor dureza posible y una resistencia especial.
Superficie niquelada y cromada.

Ventaja:

El moleteado según la norma ISO 13444 tipo B aumenta el agarre en entornos húmedos o aceitosos e incrementa así la seguridad.

Descripción técnica

Longitud de los lados	234×49.5 mm
Hexágono	10 mm
Material	Aleación especial PB Swiss Tools
Perfil de salida	Destornillador de 6 caras
Función de soporte	no
Versión de mango	redondo, moleteado
Cabeza esférica en el brazo largo	sí
Modelo largo	sí
Tipo de producto	Destornilladores

