

MNX ABS 150/100 HG



Beispiel

Bestellzeichen: ABS 150/100 HG
Artikelnummer: 6081315
Beschreibung: Gehäuse ABS • grauer Deckel
Anmerkungen: hohes Unterteil

EAN Code: 6418074022950
E-Nummer:
 Finland: 3420555
 Dänemark: 8212023288
 Italien: 7361100
 Schweden: 2535757
 Norwegen:

Besteht aus: Unterteil mit TPE Dichtung, Schrauben für die Montageplatte/DIN-Schiene und Deckel mit Polyamid Deckelschrauben.

Abmessungen:	Länge	Breite	Höhe	Auswertung:
mm:	180	130	100	Schutzart (EN 60529): IP 66/67
inch:	7.1	5.1	3.9	Schlagfestigkeit (EN 62262): IK 07
Materials:				Elektrische Isolierung: Voll isoliert
Material:	ABS			Halogen frei (DIN/VDE 0472, Part 815): Ja
Unterteilfarbe:	RAL 7035			Brandklassifikation (UL 746 C 5): UL 94 HB
Deckelfarbe:	RAL 7035			Glühdrahttest (IEC 695-2-1) °C: 650
	Polyamid			NEMA Klassifikation: NEMA 1, 4, 4X, 6
Deckelschraubenmaterial:				Zertifikate:
Deckelschraubenfarbe:	Grau			Fimko
Dichtungsmaterial:	TPE			Europe EN 62208: 2003
Temperatur Bereich:				Gost R
Kurzzeit:	-40 ... 80 °C			
Dauergebrauch:	-40 ... 60 °C			
Kurzzeit:	-40 ... 175 °F			
Dauergebrauch:	-40 ... 140 °F			
Zubehör:				
MIV 150	Montageplatte			
MIN 10	Tragschiene TS 15			
MIN 15	Tragschiene TS 15			
MIV 10	Tragschiene TS 35			
MIV 15	Tragschiene TS 35			
FP A 150/180	Frontplatte			
HFP 180	Befestigungsleiste für Frontplatte (FP A 150-200)			
FP 22046	Wandbefestigungslaschen			

