




FE 1047 Schuttmulde

Schuttmulde mit Kranösen, zum Einhängen eines 4-teiligen Krangehänges mit Karabinerhaken stapelbar, schwere, stabile Ausführung.

Lieferbar mit abnehmbarem Deckel.




Typ	Inhalt	B	T	H	Unterfahrhöhe	Gew.
1047.5	360	1348	1220	408	110	64
1047.8	500	1380	1225	520	110	69
1047.9	600	1403	1233	659	110	99
1047.10	750	1200	1600	700	110	115
1047.12	1000	1152	1958	750	110	128
1047.13	1250	1450	1958	760	110	168
1047.14	1500	1450	2200	780	110	196



FE 1048 Steintransportkorb

Zum Transport von Steinpaketen durch Öffnungen in den Bau oder in das Gerüst mittels ausfahrbaren Lastwagen mit Holzrost und angeschweißter geprüfter Kette. Gebaut nach den arbeitssicherheitstechnischen Bestimmungen der Berufsgenossenschaften.




	Tragkraft	Inhalt	L	B	H	Gew.	L Rost	B Rost
Größe 1	800 kg	0,88	1420	680	900	180	1090	530
Größe 2	800 kg	1,00	1620	680	900	200	1290	530



FE 1049 Waagebalken

- bestehend aus Steinkorb, Hebetaverse und Balkasten.
 - Der Waagebalken dient zum Transport von Lasten aller Art durch Öffnungen in den Bau oder in das Gerüst. Durch das sich einpendelnde Lastaufnahmemittel liegt das Kranseil nicht mehr im Schwerpunkt des Steinkorbes, sondern außerhalb der Gebäude- bzw. Gerüstflucht.
- Steinkorb auch mit Gabelzinken lieferbar.



	Größe 1	Größe 2	Größe 3
Tragfähigkeit	400 kg	800 kg	800 kg
Ges.-Gew. ca.	750 kg	1500 kg	1500 kg
lichte Korbweite	850 mm	1100 mm	1350 mm
lichte Korbtiefe	550 mm	600 mm	600 mm
Korbhöhe	600 mm	800 mm	800 mm
Palettenmaß	1000 x 550	1250 x 600	1500 x 600

Jede andere Abmessung lieferbar