

## Kappes

### Großraumschrank mit Kästen RasterPlan®

® RasterPlan

KAPPES

Höhe x Breite x Tiefe 1950 x 1130 x 590 mm, 150 Kästen aus Polyethylen, Übersichtliche Kleinteilelagerung auf 10 Ebenen mit Stahlboden und 150 Kästen, Verschließbar mit Zylinderschloss, Unterbau Sockel, Korpus mit schlag- und kratzfester Pulverbeschichtung in RAL7035 Lichtgrau, Front mit schlag- und kratzfester Pulverbeschichtung in RAL7035 Lichtgrau



Artikelnummer: 296144



### Kappes Großraum-Schrank RasterPlan®

#### mit Favorit-Sichtlagerkästen

Großraumschrank mit Kästen

- Höhe x Breite x Tiefe 1950 x 1130 x 590 mm
- 150 Kästen aus Polyethylen
- Bestückung 20 x H x B x T 150 x 200 x 350 mm, 28 x H x B x T 130 x 140 x 230 mm, 30 x H x B x T 75 x 105 x 160 mm
- Traglast je Ebene 50 kg
- Konstruktion aus Stahlblech
- Staubgeschützt zu schließen über Doppel-Flügeltür mit Loch-/Schlitzprägung
- doppelwandige Türen mit durchgehender Gestängeführung
- Türöffnungswinkel 200 °
- Übersichtliche Kleinteilelagerung auf 10 Ebenen mit Stahlboden und 150 Kästen



- Im Raster von 10 mm verstellbar
- Tür: 40 x H x B x T 75 x 105 x 160 mm, 32 x H x B x T 45 x 105 x 85 mm
- mit Drehgriff
- Verschießbar mit Zylinderschloss
- 3-riegeliger-Schließmechanismus
- Unterbau Sockel
- Korpus mit schlag- und kratzfester Pulverbeschichtung in RAL7035 Lichtgrau
- Front mit schlag- und kratzfester Pulverbeschichtung in RAL7035 Lichtgrau
- Ebenen mit korrosionsschützender Zinkbeschichtung

## Technische Details

|                           |                                                                                                        |                           |                                                       |
|---------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------|-------------------------------------------------------|
| Möbeltyp                  | Schrank                                                                                                | Oberfläche Korpus         | pulverbeschichtet                                     |
| Schranktyp                | Universalschrank                                                                                       | Oberfläche Front          | pulverbeschichtet                                     |
| Türtyp                    | Doppel-Flügeltür mit Loch-/Schlitzprägung                                                              | Schließsystem             | Zylinderschloss                                       |
| Höhe                      | 1950 mm                                                                                                | Schließfunktion           | 3-riegeliger-Schließmechanismus                       |
| Breite                    | 1130 mm                                                                                                | Unterbau                  | Sockel                                                |
| Tiefe                     | 590 mm                                                                                                 | Material                  | Stahlblech                                            |
| Schrank Ausstattung       | Böden, Kästen                                                                                          | Höhenverstellraster Ebene | 10 mm                                                 |
| Böden- / Ebenentyp        | Stahlboden                                                                                             | Oberfläche Boden          | verzinkt                                              |
| Böden / Ebenen Anzahl     | 10 Stück                                                                                               | abschließbar              | ja                                                    |
| Traglast Fachboden        | 50 kg                                                                                                  | Mitteltrennwand           | nein                                                  |
| Sichtlagerkästen Anzahl   | 150 Stück                                                                                              | Verriegelung              | 3-seitig                                              |
| Kasten-Anzahl x Größe     | 20 x H x B x T 150 x 200 x 350 mm, 28 x H x B x T 130 x 140 x 230 mm, 30 x H x B x T 75 x 105 x 160 mm | Türöffnungswinkel         | 200 °                                                 |
| Kasten-Anzahl x Größe Tür | 40 x H x B x T 75 x 105 x 160 mm, 32 x H x B x T 45 x 105 x 85 mm                                      | Griff                     | Drehgriff                                             |
| Material Kasten           | Polyethylen                                                                                            | fahrbar                   | nein                                                  |
| Farbe Korpus              | lichtgrau // RAL7035                                                                                   | Tür Ausführung            | doppelwandige Türen mit durchgehender Gestängeführung |
| Farbe Front               | lichtgrau // RAL7035                                                                                   | Gewicht                   | 162,37 kg                                             |

## Zubehör

|        |                                                                                     |                                                                                           |
|--------|-------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------|
| 323236 |  | Sichtlagerkasten, Höhe x Breite x Tiefe 75 x 105 x 160 / 140 mm, Aus Polyethylen in blau  |
| 323247 |  | Sichtlagerkasten, Höhe x Breite x Tiefe 130 x 140 x 230 / 200 mm, Aus Polyethylen in blau |
| 323269 |  | Sichtlagerkasten, Höhe x Breite x Tiefe 150 x 200 x 350 / 300 mm, Aus Polyethylen in blau |
| 323305 |  | Sichtlagerkasten, Höhe x Breite x Tiefe 75 x 105 x 160 / 140 mm, Aus Polyethylen in gelb  |

|        |                                                                                     |                                                                                           |
|--------|-------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------|
| 323316 |    | Sichtlagerkasten, Höhe x Breite x Tiefe 130 x 140 x 230 / 200 mm, Aus Polyethylen in gelb |
| 323338 |    | Sichtlagerkasten, Höhe x Breite x Tiefe 150 x 200 x 350 / 300 mm, Aus Polyethylen in gelb |
| 323371 |    | Sichtlagerkasten, Höhe x Breite x Tiefe 75 x 105 x 160 / 140 mm, Aus Polyethylen in grün  |
| 323382 |    | Sichtlagerkasten, Höhe x Breite x Tiefe 130 x 140 x 230 / 200 mm, Aus Polyethylen in grün |
| 323407 |    | Sichtlagerkasten, Höhe x Breite x Tiefe 150 x 200 x 350 / 300 mm, Aus Polyethylen in grün |
| 323429 |    | Sichtlagerkasten, Höhe x Breite x Tiefe 75 x 105 x 160 / 140 mm, Aus Polyethylen in rot   |
| 323451 |    | Sichtlagerkasten, Höhe x Breite x Tiefe 130 x 140 x 230 / 200 mm, Aus Polyethylen in rot  |
| 323473 |    | Sichtlagerkasten, Höhe x Breite x Tiefe 150 x 200 x 350 / 300 mm, Aus Polyethylen in rot  |
| 324578 |    | Sichtlagerkasten, Höhe x Breite x Tiefe 75 x 105 x 160 / 140 mm, Aus Polyethylen in grau  |
| 324589 |   | Sichtlagerkasten, Höhe x Breite x Tiefe 130 x 140 x 230 / 200 mm, Aus Polyethylen in grau |
| 324614 |  | Sichtlagerkasten, Höhe x Breite x Tiefe 150 x 200 x 350 / 300 mm, Aus Polyethylen in grau |
| 337911 |  | Sichtlagerkasten, Höhe x Breite x Tiefe 45 x 105 x 85 / 65 mm, Aus Polyethylen in blau    |
| 337922 |  | Sichtlagerkasten, Höhe x Breite x Tiefe 45 x 105 x 85 / 65 mm, Aus Polyethylen in gelb    |
| 337933 |  | Sichtlagerkasten, Höhe x Breite x Tiefe 45 x 105 x 85 / 65 mm, Aus Polyethylen in grün    |
| 337944 |  | Sichtlagerkasten, Höhe x Breite x Tiefe 45 x 105 x 85 / 65 mm, Aus Polyethylen in rot     |
| 337966 |  | Sichtlagerkasten, Höhe x Breite x Tiefe 45 x 105 x 85 / 65 mm, Aus Polyethylen in grau    |

## Dazu passt auch ...

|        |                                                                                     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
|--------|-------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 114305 |  | Abfallbehälter, Für den Innen- und Außenbereich geeignet, Inhalt 120 l, Höhe x Durchmesser 980 x 500 mm, Boden, Korpus aus Stahl verzinkt mit schlag- und kratzfester Pulverbeschichtung in RAL7021 Schwarzgrau                                                                                                                                        |
| 524171 |  | Werkbank, Höhe x Breite x Tiefe 900 x 1500 x 700 mm, Tischplatte aus Multiplex, geölt, Gestellausführung 4 Füße, Ausstattung: 4 Schubladen, 1 Ablageboden, Verschließbar mit Zentralverschluss, Gestell mit schlag- und kratzfester Pulverbeschichtung in RAL7035 Lichtgrau, Front mit schlag- und kratzfester Pulverbeschichtung in RAL7035 Lichtgrau |
| 527144 |  | Besen, mit Kokosborsten, Arbeitsbreite 500 mm, für groben Schmutz                                                                                                                                                                                                                                                                                      |