



Kleingebindewannen Typ CS-P

- zum direkten Einstellen Ihrer Laborflaschen und sonstiger Kleingebinde



PE-Kleingebindewannen zur sicheren Lagerung aggressiver Flüssigkeiten

	①	②	③	④	⑤
Auffangvolumen [l]	6	11	13	24	27
Maße außen B x T x H [mm]	460 x 391 x 59	871 x 409 x 59	907 x 453 x 59	866 x 445 x 92	1157 x 375 x 92
Bestellnummer	207-332-A8	207-330-A8	207-326-A8	207-320-A8	207-329-A8

Kleingebindewannen Typ KB-R

- zur sicheren Lagerung von Kleingebinden
- beständig gegen Säuren, Laugen und andere aggressive Chemikalien
- Gitterrostauflagen als Stellflächen optional lieferbar

(verzinkter Gitterrost optional)

(PE-Gitterrost optional)



Bodenwanne Typ KB-R 28 aus PE, 28 Liter

Bestell-Nr. 118-580-A8

Altöl-Sammelwannen

siehe Seite
778



Sicheres Reinigen mit FALCON Sprüh- und Annetzkannen

siehe Seite
762-763



Auffangvolumen [l]	28	36
Traglast gesamt [kg]	150	200
Maße außen B x T x H [mm]	598 x 1000 x 85	598 x 1300 x 85
Bestellnummer	118-580-A8	107-154-A8
ZUBEHÖR		
Bestellnummer Gitterrost verzinkt	115-032-A8	126-707-A8
Bestellnummer PE-Gitterrost	115-030-A8	126-708-A8