

Información sobre productos

35 11 115

Alicate de montaje para electrónica

DIN ISO 9655



- Alicates de precisión para los trabajos de montaje delicados, p.ej. en electrónica y mecánica de precisión
- Diseño de forma optimizado para esfuerzos para una sensación más directa al trabajar
- Para agarrar, sujetar y doblar
- Articulación machihembrada precisa
- Superficie de agarre lisa
- Transiciones suaves; sin cantos vivos
- Con doble muelle sin fricción para una apertura ligera y uniforme
- El pulido o pulido espejo junto con una fina película de aceite ofrecen la mejor garantía de protección contra la oxidación evitando cortocircuitos por el descascarillado del cromado
- Unas fundas estilizadas y subidas hasta la cabeza del alicate también ofrecen una conducción segura y confortable entre pulgar e índice
- Boca plana y muy ancha
- Acero al cromo para rodamientos de bolas, templado al aceite



Información general

Núm. de artículo	35 11 115
EAN	4003773016694
Cabeza	pulido espejo
Mangos	recubiertos de plástico antideslizante
Peso	55 g
Dimensiones	115 x 66 x 12 mm
Norma	DIN ISO 9655
conforme a REACH	no contiene SVHC
conforme a RoHS	no se aplica

Características técnicas

Longitud de boca (B)	22,5 mm
Grosor de boca (articulación) (D)	6,5 mm
Ancho de las puntas (E)	2,0 mm
Tip Thickness (F)	4,0 mm
Anchura de la cabeza (A)	11,0 mm

Reservado el derecho a realizar modificaciones técnicas. Salvo error u omisión.

