

## Broszura informacyjna

# 46 20 A61

## Szczypce do pierścieni osadczych sprężynujących

Do montażu pierścieni zewnętrznych na wałkach

DIN 5254 B



Ø  $\angle 90^\circ$

- Z mechanizmem blokującym, z dźwignią zwalnającą
- Z wymiennymi końcówkami
- Malowane proszkowo, czarne
- DIN 5254 B; końcówki zakrzywione pod kątem 90°
- Korpus szczypiec: stal walcowana o dużej wytrzymałości
- Końcówki: specjalna stal narzędziowa, walcowana, hartowana olejowo

Ogólna	
Nr art.	46 20 A61
EAN	4003773025030
Szczypce	malowane proszkowo, czarne
Waga	1.826 g
Wymiary	580 x 151 x 17 mm
Norma	DIN 5254 B
REACH	zawiera SVHC
RoHS	nie dotyczy
Atrybuty techniczne	
Średnica wału	Ø 252 – 400 mm
Końcówki (średnica)	4,5 mm

Dopuszcza się zmiany i błędy w podanych parametrach technicznych