


## Lacont conteneur adapté au stockage de produits dangereux

pour 3 x GRV/IBC maximum,  
entreposage vertical, hauteur x  
largeur x profondeur 2245 x 3500 x  
1450 mm, verrouillable avec porte à  
battants, en acier galvanisé avec  
laquage coloris RAL 5015 bleu ciel

Numéro d'article: 200373



## Lacont Conteneur adapté au stockage de produits dangereux

### pour GRV/IBC

conteneur adapté au stockage de produits dangereux



- pour 3 x GRV/IBC maximum, entreposage vertical
- pour stockage en plein air
- Convient pour substances dangereuses pour l'eau et inflammables
- construction du conteneur agréée par les autorités
- avec ventilation naturelle
- hauteur x largeur x profondeur 2245 x 3500 x 1450 mm
- équipé de protection anti-glissement, tôles de guidage de liquides devant la paroi arrière, œillets de grue pour le transport à vide
- verrouillable avec porte à battants
- cadre soudé
- en acier galvanisé avec laquage coloris RAL 5015 bleu ciel
- Embases galvanisées à chaud préparées pour le chevillage au sol
- Produit livré livré monté



## Détails techniques

type de meuble	rayonnage	type de soubassement	caillebotis de sol
type de stockage de produits dan	rayonnage	nombre de tablettes de rétention	1 pièce
type de rayonnage	conteneur adapté au stockage de produits dangereux	volume de rétention de la tablette	1000 l
champ de rayonnage	rayonnage départ	type de porte	porte à battants
lieu de stockage	en plein air	matériau	acier
type de fixation	chevillage au sol à l'aide des embases	matériau de finition	soudé
considération comme matière dang	substances dangereuses pour l'eau et inflammables	surface	galvanisé // laqué
construction (autorisation)	construction du conteneur agréée par les autorités	couleur	bleu// RAL 5015
hauteur	2245 mm	surface de montant	galvanisé // laqué
largeur	3500 mm	surface de traverses	galvanisé // laqué
profondeur	1450 mm	couleur du montant	bleu// RAL 5015
équipement rayonnage	protection anti-glissement, tôles de guidage de liquides, œillets de grue	couleur traverse	bleu// RAL 5015
capacité	3 x GRV/IBC	exécution couleur	bleu// RAL 5015
capacité IBC/KTC (max.)	3 pièce	livraison	livré monté
entreposage	vertical	Déchargement par grue/gerbeur ob	oui
ventilation et purge armoire	naturel	conseil d'utilisation ordonnance	En cas de stockage actif de produits inflammables, une ventilation technique forcée est obligatoire
utilisation	unilatéral	Poids	1200 kg
niveaux de stockage	1 pièce		

## Cela s'adapte aussi ...

148638		palette perdue, hauteur x longueur x largeur 150 x 1200 x 800 mm, en PE régénéré en anthracite
510903		transpalette, force 2500 kg, fourche longueur x largeur 1150 x 160 mm, roulettes pivotantes avec bandage nylon, largeur x Ø 50 x 200 mm, galets de fourche tandem avec bandage nylon, largeur x Ø 77 x 82 mm