## **PE-Auffangwanne**

WP

für 1 x KTC/IBC, Auffangvolumen 1000 I, Höhe x Breite x Tiefe 715 x 1590 x 1455 mm, Behälter mit Auflageflächen, Einfahrtaschen







Artikelnummer: 147735



## **Auffangwanne WP**

## PE-Auffangwanne

- Zur Lagerung unter Dach
- geeignet für wassergefährdende und ätzende Stoffe
- Bauweise der Wanne behördlich zugelassen
- für 1 x KTC/IBC
- Auffangvolumen 1000 I
- Höhe x Breite x Tiefe 715 x 1590 x 1455 mm
- Traglast 1500 kg
- Aus Polyethylen in blau
- Behälter mit Auflageflächen
- Einfahrtaschen





<b>Technische Details</b>			
Gefahrstoff-Lagertyp	Auffangwanne	Traglast	1500 kg
Auffanawannentyn	PF-Auffanawanne	Material	Polyethylen

Lagerort	unter Dach	Farbe	blau
Auffangvolumen	1000	Auffangwanne Ausstattung	Auflageflächen
Kapazität	1 x KTC/IBC	Unterbau	Einfahrtaschen
Gefahrstoffeignung	wassergefährdende und ätzende Stoffe	unterfahrbar	ja
Bauweise (Zulassung)	Bauweise der Wanne behördlich zugelassen	stapelbar	nein
Höhe	715 mm	fahrbar	nein
Breite	1590 mm	Gewicht	80 kg
Tiefe	1455 mm		

## Zubehör

147732



Vorsatzbehälter für Auffangwanne, Auffangvolumen 86 I, Höhe x Breite x Tiefe 835 x 525 x 545 mm

Dazu po	ısst auch	
200237		Augenspülstation, Set bestehend aus: 1 x 500 ml Kochsalzlösung und 1 x 200 ml pH- Neutrallösung, Spiegel
208879		Deckelfass, Höhe x Ø 610 x 400 mm, Inhalt 60 I, für feste Gefahrgüter, aus Polyethylen, Fass / Deckel blau / schwarz
235631		Leckage-Warnsystem, für Auffangwannen, Höhe x Durchmesser 40 x 110 mm
235787		Bindemittel, Granulat, auf Basis von Polyurethanschaum, rutschhemmend und wasserabweisend, Korngröße 0,13 - 4 mm, Aufnahmekapazität 24 l pro Verpackungseinheit
235788		Bindemittel, Granulat, Korngröße 1 - 3 mm, Aufnahmekapazität 16 l pro Verpackungseinheit
503884		Microfaser-Sorbents, Lieferung als Tücher, Länge x Breite 400 x 500 mm, Aufnahmekapazität 124 l pro Verpackungseinheit, aus Polypropylen
504444		Notfalltasche mit Microfaser-Sorbents, Set 17-teilig, Aufnahmekapazität 35 l pro Set, Tasche Höhe x Breite x Tiefe 500 x 500 x 220 mm
510925		Palettenhubwagen, Traglast 2500 kg, Gabel Länge x Breite 1150 x 160 mm, Lenkräder mit Vollgummi-Bereifung, Breite x Ø 50 x 200 mm, Gabelrollen Tandem mit Nylon-Bereifung, Breite x Ø 77 x 82 mm
525732	<b>(</b>	Gefahrensymbol, Symbol/Text: wassergefährdend, Aufkleber, aus Folie, Höhe x Breite 20 x 20 mm

	_	
525756		Gefahrensymbol, Symbol/Text: ätzende Stoffe, Aufkleber, aus Folie, Höhe x Breite 50 x 50 mm
525760	<b>(</b>	Gefahrensymbol, Symbol/Text: wassergefährdend, Aufkleber, aus Folie, Höhe x Breite 50 x 50 mm