

Anbausteckdose gerade - Flansch 107x100 Befestigung 85x77




Artikelbeschreibung	
BALS-Art.-Nr	13383
EAN	4024941133838
Produktgruppe	Anbausteckdose TE gerade
Stromstärke	63A
Polzahl	4p
Polzahl	3P+PE
Lage des Schutzkontaktes	6h
Spannung	380 bis 415V

Artikelbeschreibung	
Frequenz	50 und 60Hz
Schutzart	IP67
Kennfarbe	rot
Gerätefarbe	Klappdeckel rot RAL 3000, Bajonettring grau RAL 7035, Gehäuse grau RAL 7035
Anschlusstechnik	Schraubklemmen als Rahmenklemmen mit Kontex-Kontakt
Maximaler Leiterquerschnitt	25,0 qmm
Kabeleinführung	sonstige
Flanschmaß vertikal in mm	107mm
Flanschmaß horizontal in mm	100mm
Bohrlochabstand vertikal in mm	85mm
Bohrlochabstand horizontal in	77mm
Gehäusematerial	Polyamid
Kontakte	Der Kontaktträger ist aus hochwarmebeständigem Material, Die Kontakte sind Messing vernickelt

Logistikdaten	
Einzelgewicht	0,51 kg / Stück
Verpackungsart	Tüte
Inhaltsmenge	1 ST
EAN	4024941133838
Länge	410 mm

Logistikdaten	
Breite	285 mm
Gewicht	0,51 kg
Verpackungsart	Karton
Inhaltsmenge	5 ST
EAN	4024941831475
Länge	295 mm
Breite	185 mm
Höhe	215 mm
Gewicht	2,714 kg
Volumen	9.975 ccm



4 MB 50

Ampere Polzahl	63 3	63 4	63 5				
a	107,0	107,0	107,0				
b	100,0	100,0	100,0				
c	85,0	85,0	85,0				
d	77,0	77,0	77,0				
e ø	6,5	6,5	6,5				
f	12,0	12,0	12,0				
h	56,5	56,5	56,5				
i	76,0	76,0	76,0				
k	113,0	113,0	113,0				
l ø	88,0	88,0	88,0				
m	7,0	7,0	7,0				
Leiter mm ² min	6	6	6				
Leiter mm ² max	25	25	25				