

Trzpienie ustalające

22120.0364



Opis produktu

Trzpienie ustalające używane są do pozycjonowania. Lepszą manipulację zapewnia wersja z kolpakiem z tworzywa sztucznego.

Materiał

Korpus

- Stal nierdzewna 1.4305

Zatrząsk

- Stal nierdzewna 1.4305, niklowana

Zaczep

- Metal spiekany 1.4404

Ośłona z tworzywa

- Tworzywo sztuczne, czarne, matowe

Działanie

Obrót śruby blokującej o 180° powoduje wciągnięcie sworznia i zabezpieczenie go przez rowek ustalający (sworznie blokujący schowany).

Więcej informacji


Uwagi

Nakrętki ustalające należy zamawiać oddzielnie.


Inne produkty

- Elementy montażowe, do sworzni i trzpieni ustalających, odlew
- Tuleje mocujące, do śrub i trzpieni ustalających
- Elementy montażowe, do śrub i trzpieni ustalających

Rysunek



Rysunek 1





Rysunek 2

Informacje do zamówienia

Wymiary							Siła sprężyny ¹⁾		Temperatura		Ciężar	Nr art.
d ₁	d ₂	d ₃	l ₁	l ₂	l ₃	l ₅	F ₁	F ₂	min.	maks.		
-0,02							~	~				
-0,04												
[mm]												
[N]												
[°C]												
z uchwytem z tworzywa sztucznego – rysunek 2, Stal nierdzewna												
6	M12 x 1,5	12	47	8	26	32	8,5	19,5	-30	80	30	22120.0364

¹⁾ statystyczna wartość średnia

Akcesoria

	Wymiary d ₂ [mm]	Rozmiar klucza [mm]	 [g]	Nr art.
nakrętki zabezpieczające ISO 8675 (DIN 439), Stal nierdzewna				
	M12 x 1,5	18	7,5	22120.0516

Zgodność

Zgodny z RoHS

Zgodny zgodnie z Dyrektywą 2011/65/UE i Dyrektywą 2015/863

Nie zawiera substancji SVHC

Brak substancji SVHC o zawartości powyżej 0,1% mas. – lista SVHC z 14.06.2023.

Nie zawiera substancji Propozycji 65

Nie zawiera substancji z rozporządzenia Proposition 65.

<https://www.P65Warnings.ca.gov/>

Wolny od minerałów konfliktu

Ten produkt nie zawiera żadnych substancji oznaczonych jako „minerały konfliktu”, takich jak tantal, cyna, złoto lub wolfram z Demokratycznej Republiki Konga lub krajów sąsiednich.