

Cascoo roulette pivotante

force 250 kg, diamètre 100 mm, longueur moyeu 40 mm, avec bandage polyuréthane, moyeu avec Palier de pivotement avec double couronne rotative à billes, jante en aluminium, fixation avec panneau

Numéro d'article: 243564



roulette pivotante

- force 250 kg
- diamètre 100 mm
- longueur moyeu 40 mm
- avec bandage polyuréthane
- moyeu avec Palier de pivotement avec double couronne rotative à billes
- espacement des trous des vis 80/77x60 mm
- jante en aluminium
- boîtier en acier galvanisé
- fixation avec panneau

Détails techniques

manutention dynamique	roulettes	élément de fixation	panneau
type de roulettes	roulettes pour moyens de manutention	conducteur d'électricité	non
modèle	roulette pivotante	matériau de boîtier	acier
charge	250 kg	frein	sans
pneumatique	polyuréthane	Longueur de moyeu	40 mm

Diamètre de roue	100 mm	distance trou de vis	80/77x60 mm
matériau de jante	aluminium	surface de boîtier	galvanisé
roulement	Palier de pivotement	Poids	0,864 kg