

## platendrager

draagvermogen per paar 160 kg,  
grijpgedeelte tot 40 mm, met 2  
grepen, romp van aluminium

VE 2 stuks

Artikelnummer: 315544



## Platendrager

platendrager

- draagvermogen per paar 160 kg
- grijpgedeelte tot 40 mm
- spanvlak hoogte x breedte 260 x 100 mm
- klauwen met rubberen antislip laag
- met 2 grepen
- romp van aluminium

## Technische details

hijswerktuig	hijswerktuig	breedte spanvlak	100 mm
hijswerktuigtype	plaatheffer	hefwerktuig uitrusting	2 grepen
type plaatheffer	platendrager	uitrusting klauw	rubberen antislip laag
draagvermogen per paar	160 kg	materiaal	aluminium
grijpgedeelte tot	40 mm	gewicht	4,6 kg
hoogte spanvlak	260 mm		

## Dit past ook bij ...

221159



beschermbril, beschermingsniveau EN 166, glazen van polycarbonaat met antibeslag-/antikraslaag, helder, met UV-filter, uitrusting: beugel en neusbrug met zachte bekleding

221283		werkhandschoen, van dril/rundsplitleer, handrug van dril, scheurvast, afmeting eenheidsmaat
222683		poetsdoek, 90 doekjes, lengte x breedte 305 x 230 mm
224764		Bezerset, set bestaande uit: 5 x paardenhaarbezem, 5 x steel en 1 x stoffer en blik, Werkbreedte 500 mm, hout-steel, voor fijn stof
510925		pallethefwagen, draagvermogen 2500 kg, vork lengte x breedte 1150 x 160 mm, zwenkwielen met massief rubber-banden, breedte x Ø 50 x 200 mm, vorkrollen tandem met nylon-banden, breedte x Ø 77 x 82 mm