

bott

Werkbank

verso

Höhe x Breite x Tiefe 780 - 930 x 700 x 600 mm, Tischplatte aus Multiplex, Gestellausführung 4 FüÙe, Ausstattung: 1 Schrank, Mit Flügeltür, Gestell mit schlag- und kratzfester Pulverbeschichtung in RAL7035 Lichtgrau, Front mit schlag- und kratzfester Pulverbeschichtung in RAL7035 Lichtgrau

Artikelnummer: 231581







Werkbank

- Höhe x Breite x Tiefe 780 - 930 x 700 x 600 mm
- Tischplatte aus Multiplex
- Plattenstärke 30 mm
- Gestellausführung 4 FüÙe
- Ausstattung: 1 Schrank
- Mit Flügeltür
- Konstruktion aus Stahl
- Gestell mit schlag- und kratzfester Pulverbeschichtung in RAL7035 Lichtgrau
- Front mit schlag- und kratzfester Pulverbeschichtung in RAL7035 Lichtgrau

Technische Details

| | | | |
|----------------------|--------------|--------------------|----------------------|
| Möbeltyp | Tisch | Material Platte | Multiplex |
| Tischtyp | Werkbank | Material Gestell | Stahl |
| Gestellausführung | 4 Füße | Oberfläche Gestell | pulverbeschichtet |
| Gestellform | 4-Fußgestell | Farbe Gestell | lichtgrau // RAL7035 |
| Höhe | 780-930 mm | Oberfläche Front | pulverbeschichtet |
| Breite | 700 mm | Farbe Front | lichtgrau // RAL7035 |
| Tiefe | 600 mm | Türen Anzahl | 1 Stück |
| Stärke Platte | 30 mm | Türtyp | Flügeltür |
| höhenverstellbar | ja | fahrbar | nein |
| Werkbank Ausstattung | 1 Schrank | Gewicht | 48,058 kg |

Dazu passt auch ...

| | | |
|--------|---|---|
| 102657 |  | Sichtlagerkasten, Höhe x Breite x Tiefe 50 x 102 x 85 / 70 mm, Aus Polypropylen in grün |
| 217145 |  | Handabroller, Für Bandbreite 50 mm auf 76er Kern, Abroller aus Metall |
| 218389 |  | Betriebs-Verbandkasten, Füllung: nach DIN 13157, Koffer aus Kunststoff in orange, mit Wandhalterung |
| 230322 |  | Drehhocker, Sitz Höhe x Durchmesser 410 - 570 x 340 mm, Rundsitz aus Polyurethan in schwarz, Gestell aus Aluminium in alusilber, Lift verchromt, Gestell mit 5 Rollen |