

## Miltex

### Arbeitsplatz-Bodenbelag

#### Yoga Meter Basic


Matte, Höhe x Länge x Breite 9 x 900 x 600 mm, Aus PVC mit längsgerillter Oberfläche in grau

VE 3 Stück

Artikelnummer: 765176




YOGA  
METER  
BASIC



### Miltex Arbeitsplatz-Bodenbelag Yoga Meter Basic

Arbeitsplatz-Bodenbelag

- geeignet für trockene Arbeitsbereiche, z.B. vor Bearbeitungsmaschinen, CNC-Zentren und Bereiche mit Zerspanungsabfällen
- Matte
- Höhe x Länge x Breite 9 x 900 x 600 mm
- Aus PVC mit längsgerillter Oberfläche in grau
- mit allseitig abgeschrägten Kanten
- Temperaturbeständig bis +60°C
- Rutschhemmung R 11 nach DIN 51130 geprüft













## Technische Details

Arbeitsplatzausstattung	Bodenbelag	Länge	900 mm
Bodenbelag	Arbeitsplatz-Bodenbelag	Breite	600 mm
Konfektionierung	Matte	Bodenbelag Ausstattung	mit allseitig abgeschrägten Kanten
geeignet für (Branche/Bereich)	trockene Arbeitsbereiche, z.B. vor	elektrisch leitend	nein

	Bearbeitungsmaschinen, CNC-Zentren und Bereiche mit Zerspanungsabfällen		
Material Lauffläche	PVC	Schwer entflammbar	nein
Oberfläche Bodenbelag	längsgerillt	Temperaturbeständigkeit	bis +60°C
Farbe	grau	Norm	Rutschhemmung R 11 nach DIN 51130 geprüft
Höhe	9 mm	Gewicht	6 kg

## Dazu passt auch ...

221109		Putzrollen-Bodenständer, für max. 430 mm breite Rollen, Passend für Rollen mit 450 mm Durchmesser, Gestell aus Metall in weiß
221140		Wischtuch, 800 Tücher, Länge x Breite 300 x 230 mm, Rollen Länge x Durchmesser 240 m x 225 mm, Papierqualität Zellstoff, geprägt, In weiß
221143		Schutzhandschuhe, aus Polyamidstrick in schwarz mit Polyurethan-Beschichtung, Handrücken aus Polyamid, atmungsaktiv und nahtlos, Größe 9
221242		Müllsack, Inhalt 60 l, 28 µm stark, Länge x Breite 800 x 600 mm, In schwarz
221330		Schutzbrille, Schutzstufe EN 166, Gläser aus Polycarbonat mit Antikratzbeschichtung, farblos, Ausstattung: Seitenschutz, direkte Belüftung
222683		Wischtuch, 90 Tücher, Länge x Breite 305 x 230 mm
504400		Pflasterspender, Füllung: 2 x 45 Pflaster wasserfest, Höhe x Breite 135 x 230 mm, Gehäuse aus Kunststoff in grün
508821		Stehhilfe, Sitz aus PU-Schaum in schwarz, Sitz Höhe 600 - 850 mm, Gestell aus Stahl mit schlag- und kratzfester Pulverbeschichtung in schwarz
527157		Handfeger-Set, mit Rosshaarborsten, Schaufel Breite x Tiefe 230 x 220 mm, Arbeitsbreite 200 mm, Holz-Stiel
528713		Werkbank, Höhe x Breite x Tiefe 840 x 2000 x 700 mm, Tischplatte aus Multiplex, geölt, Gestellausführung 4 Füße, Ausstattung: 2 Schubladen, 2 Schränke, 1/2 Ablageboden, Verschießbar mit Zylinderschloss, Gestell mit Einbrennlackierung in RAL7035 Lichtgrau, Front mit Einbrennlackierung in RAL5010 Enzianblau