

## **VARIOfit** **chariot à plateaux**

force 500 kg, plateau longueur x largeur 1000 x 700 mm, plateau(x) en bois, châssis avec finition époxy résistante aux chocs et aux rayures en RAL5010 bleu gentiane, avec bandage TPE

Numéro d'article: 203217



**VARIOfit**



**12**  
**YEARS**  
**WARRANTY**



## **VARIOfit Chariot à plateaux** **avec parois grillagées**

chariot à plateaux

- force 500 kg
- plateau longueur x largeur 1000 x 700 mm
- plateau(x) en bois
- rehausse 3 parois (grillagées)
- châssis avec finition époxy résistante aux chocs et aux rayures en RAL5010 bleu gentiane
- structure en acier, soudé
- hauteur x longueur x largeur 1220 x 1190 x 725 mm
- 2 roulettes pivotantes et 2 roulettes fixes, roulettes pivotantes avec EasySTOP
- Ø de roue 200 mm
- avec bandage TPE


- moyeu avec roulement à billes
- disposition des roues rectangulaire
- 12 années de garantie

## Détails techniques

|                         |                        |                          |   |
|-------------------------|------------------------|--------------------------|---|
| appareil de manutention | chariot de manutention | nombre/type de roulettes | 2 roulettes pivotantes et 2 roulettes fixes |
| type de chariot         | chariot à plateaux     | pneumatique              | TPE   |
| rehausses               | 3 parois (grillagées)  | Ø de roue                | 200 mm                                      |
| longueur de plateau     | 1000 mm                | roulement                | roulement à billes                          |
| largeur de plateau      | 700 mm                 | équipement roue          | roulettes pivotantes avec EasySTOP          |
| hauteur                 | 1220 mm                | conducteur d'électricité | non   |
| charge                  | 500 kg                 | poignée                  | 1 pièce                                     |
| matériau plateau(x)     | bois                   | rabattable               | non   |
| matériau                | acier                  | disposition des roues    | rectangulaire                               |
| matériau de finition    | soudé                  | surface                  | finition peinture époxy                     |
| longueur                | 1190 mm                | couleur                  | bleu gentiane // RAL5010                    |
| largeur                 | 725 mm                 | garantie                 | 12 années                                   |
| norme européenne        | non                    | Poids                    | 50 kg                                       |
| alignement de niveaux   | droit                  |                          |   |

## Accessoires

|        |   |   |
|--------|---|---|
| 203024 |  | plateau pour chariots à dossier, en acier, avec revêtement en zinc anti-corrosion, pour plateau longueur x largeur 1000 x 700 mm, suppl. prix ! commande/livraison uniquement avec le produit principal |
| 203078 |  | barre de protection pour chariots à dossier, en plastique, suppl. prix ! commande/livraison uniquement avec le produit principal  |
| 203079 |  | 4 galets protecteurs, pour chariot de manutention, en plastique, diamètre 100 mm, suppl. prix ! commande/livraison uniquement avec le produit principal   |
| 203087 |  | roues avec bandage caoutchouc plein, bandage caoutchouc plein, antistatique, diamètre 125 mm, suppl. prix ! commande/livraison uniquement avec le produit principal                                     |
| 203088 |  | roues avec bandage caoutchouc plein, bandage caoutchouc plein, antistatique, diamètre 160 mm, suppl. prix ! commande/livraison uniquement avec le produit principal                                     |
| 203089 |  | roues avec bandage caoutchouc plein, pour chariots à dossier, bandage caoutchouc plein, antistatique, diamètre 200 mm, suppl. prix ! commande/livraison uniquement avec le produit principal            |
| 203235 |  | tablette pour chariot à plateaux, longueur x largeur 1000 x 700 mm, en bois avec finition hêtre   |
| 203237 |  | treillis pour chariot à plateaux, hauteur x longueur 926 x 1000 mm, en acier avec finition époxy résistante aux chocs et aux rayures en RAL5010 bleu gentiane   |
| 203239 |  | treillis pour chariot à plateaux, hauteur x longueur 1526 x 1000 mm, en acier avec finition époxy résistante aux chocs et aux rayures en RAL5010 bleu gentiane  |

|        |   |   |
|--------|---|---|
| 203724 |  | roues à bandage pneumatique, pour chariot à plateaux, bandage air, force 150 kg, diamètre 150 mm, suppl. prix ! commande/livraison uniquement avec le produit principal |
|--------|---|---|

## Cela s'adapte aussi ...

|        |   |  |
|--------|---|--|
| 208490 |    | table d'emballage complète, hauteur x largeur x profondeur 850 x 1600 x 800 mm, panneau en acier avec revêtement en plastique résistant à l'usure finition gris clair, piètement 4 pieds en acier avec finition époxy résistante aux chocs et aux rayures en RAL5017 bleu signalisation, 1 dispositif dérouleur, 2 tablettes, 8 manches insérables |
| 215911 |    | caisse en carton ondulé, En caisse carton avec enveloppe extérieure en papier kraft coloris marron, recyclable, 2 ondes, longueur x largeur x hauteur intérieur 400 x 300 x 270 mm   |
| 221143 |    | gants de protection, en maille de polyester coloris noir avec revêtement polyuréthane, dos de main en polyamide, respirant et lisse, taille 9  |
| 221309 |    | gilet de sécurité, conformément à EN ISO 20471, polyester en jaune fluo, taille taille unique  |
| 505112 |   | peinture de marquage pour atelier, couleur standard, en RAL1003 jaune de sécurité, capacité 5 l  |
| 505133 |  | ruban adhésif, en vinyle en vert/blanc, bande longueur x largeur 33 m x 50 mm  |
| 510925 |  | transpalette, force 2500 kg, fourche longueur x largeur 1150 x 160 mm, roulettes pivotantes avec bandage caoutchouc plein, largeur x Ø 50 x 200 mm, galets de fourche tandem avec bandage nylon, largeur x Ø 77 x 82 mm  |
| 528958 |  | organisation du travail, 10 compartiments, hauteur x largeur 1282 x 554 mm, plateau(x) en plastique coloris gris   |