

Termékinformációk

97 52 05

Krimpelő fogó

Kétkezes kezelésre is



- Forrasztás nélküli villamos csatlakozásokhoz
- A karos áttétel következtében akár 30 %-al kisebb kézierő a kapható krimp fogókhoz képest
- állandóan jó minőségű krimpelés a precíziós profilokkal és kényszerzárással (kireteszelhető)
- Krimpelő nyomás gyárilag pontosan beállítva (kalibrált)
- Kétkezes kezelés a nagy vezeték-keresztmetszetek egyszerű krimpeléséhez
- Jól kezelhető a kiegyensúlyozott súlyponttal, lesarkított fejjel és ergonomiailag formázott fogantyúkkal
- Különleges minőségű króm-vanádium elektroacél, olajban edzett


Általános

| | |
|-----------|----------------------------------|
| Cikkszám | 97 52 05 |
| EAN | 4003773025467 |
| Fogó | barnított |
| Fej | barnított |
| Fogantyúk | csúszásgátló műanyag burkolattal |
| Súly | 572 g |
| Méret | 250 x 83 x 24 mm |
| | |

Műszaki jellemzők

| | |
|-----------------------------|--|
| Alkalmazás | szigetetlen, nyitott dugaszoló csatlakozó (4,8 + 6,3 mm) |
| Kapacitás négyzetmilliméter | 0,5 — 6 mm ² |
| Fészkek száma | 3 |
| AWG | 20 — 10 |

A műszaki változtatások és tévedések jogát fenntartjuk



harmadik lépés: nagyobb erőt igénylő munkánál, például 6,00 mm²-es szigetelt összekötőknel a hosszabb fogás miatt kétkezes használat is lehetséges.

második lépés: ekkor az egész kezet használni kell a további krimpelő művelethez



első lépés: a szár elhozása két ujjal, - mindkét pofa ráfektetése a préselni kívánt csatlakozóra