

fetra handtrekwagen

laadvlak lengte x breedte 850 x 525 mm, platform van zeefdrukplaat met antislippoppervlak, Waterdicht, opbouw Balustrade, onderstel met slag- en krasvaste poedercoating in RAL5007 briljantblauw, 2 wielen, wielen met lucht-banden



Artikelnummer: 158797

fetra Handtrekwagen

Draagvermogen 200 kg

handtrekwagen

- laadvlak lengte x breedte 850 x 525 mm
- hoogte x lengte x breedte 774 x 1524 x 692 mm
- platform van zeefdrukplaat met antislippoppervlak, Waterdicht
- opbouw Balustrade
- dissel vastgeschroefd
- onderstel met slag- en krasvaste poedercoating in RAL5007 briljantblauw
- 2 wielen
- wielen met lucht-banden
- wielstand rechthoekig
- Leveringstoestand gedemonteerd

Technische details

transporttoestel	transportwagen	materiaal platform	zeefdrukplaat
type wagen	handtrekwagen	oppervlak platform	antislip
constructies	Balustrade	platform uitvoering	Waterdicht
lengte laadvlak	850 mm	wielen aantal/soort	2 wielen
breedte laadvlak	525 mm	banden	lucht

materiaal	staal	wiellager	wiellager
hoogte	774 mm	wielstand	rechthoekig
dissel	geschroefd	oppervlak onderstel	m. poedercoating
lengte	1524 mm	kleur	blijjantblauw // RAL5007
breedte	692 mm	levering	gedemonteerd
euronorm	nee	gewicht	147 kg

Gerelateerde Producten

158793



trekhaak voor handtrekwagen