

Antistatische zak met luchtkussens

van LDPE in roze, dikte 100 µm,
lengte x breedte binnen 300 x 250
mm

dozen 50 stuks

Artikelnummer: 253612



Antistatische zak met luchtkussens

- geschikt voor vochtgevoelige producten zoals elektronische apparatuur, optische instrumenten of metaal
- van LDPE in roze
- dikte 100 µm
- lengte x breedte binnen 300 x 250 mm
- afsluitbaar met zelfklevend
- Antistatische werking gedurende 6 maanden
- Werkt Bestand tegen vocht en hitte en biedt bescherming tegen stof en vuil
- Gladde binnenkant, noppen aan de buitenkant
- Bespaart portokosten door laag eigen gewicht

Technische details

type verpakking	zak	antistatisch	ja
type zak	Zak met luchtkussens	beschermende eigenschap	bestand tegen vocht, stof- en vuilafstotend
geschikt voor (product/materiaal	vochtgevoelige producten	Zak uitvoering	Binnenkant glad, buitenkant met noppen
materiaal	LDPE	beletteringsveld	zonder schrijflak

materiaaldikte	100 µm	kostenvoordeel	Bespaart portokosten door laag eigen gewicht
sluiting	zelfklevend	kleur	roze
binnenlengte	300 mm	gewicht	1,25 kg
binnenbreedte	250 mm		

Dit past ook bij ...

134186		stellingbak, hoogte x breedte x diepte 140 x 234 x 500 mm, van polypropyleen, in duifblauw
222754		wegwerphandschoenen, van nitril in blauw, poedervrij en hypoallergeen, vinger geruwd, afmeting 7,5, lengte 245 mm
526498		tafelweegschaal, niet ijkbaar, platform van kunststof, breedte x diepte 175 x 190 mm, weegbereik van 0 tot 12 kg, afleesbaarheid in 1 g stappen
587533		vuilniszakstandaard, voor 3 x 120-liter-zakken, hoogte x breedte x diepte 810 x 370 x 410 mm, deksel van kunststof in zwart, geel, blauw