

Rollcart dossierwagen

draagvermogen 150 kg, met 3 etage(s), laadvlak lengte x breedte 800 x 490 mm, legborden van hout met kunststof laag, 3 wanden gesloten, onderstel met slag- en krasvaste poedercoating in RAL7035 lichtgrijs, met TPE-banden

Artikelnummer: 526706



Rollcart Dossierwagen

Draagvermogen 150 kg

dossierwagen


- draagvermogen 150 kg
- met 3 etage(s)
- laadvlak lengte x breedte 800 x 490 mm
- legborden van hout met kunststof laag
- 3 wanden gesloten
- onderstel met slag- en krasvaste poedercoating in RAL7035 lichtgrijs
- staalconstructie, gelast
- 2 zwenk- en 2 bokwielen
- wiel Ø 125 mm
- met TPE-banden
- wielnaaf met groefkogellager
- zwenkwielen met rem
- 5 jaar garantie



Technische details

transporttoestel	transportwagen	lengte laadvlak	800 mm
type wagen	dossierwagen	breedte laadvlak	490 mm
draagvermogen	150 kg	wagen uitrusting	3 legborden, achterwand
hoogte	1070 mm	schuifbeugel	2 stuks
materiaal plaat	hout	deur	nee
materiaal verwerking	gelast	wielen aantal/soort	2 zwenk- en 2 bokwielen
materiaal onderstel	staal	banden	TPE
oppervlak	m. poedercoating	wiel-ø	125 mm
kleur	lichtgrijs // RAL7035	wiellager	groefkogellager
elektrisch geleidend	nee	wieluitrusting	2 wielen met rem
etages aantal	3 stuks	garantie	5 jaar
etagehoogtes mm	190/550/920	gewicht	43 kg

Dit past ook bij ...

139644		sorteerstation, 12 vakken, passend voor DIN C4, voor de inbouw in kasten, hoogte x breedte x diepte 293 x 723 x 331 mm, van Polystyreen in grijs/zwart
527975		sorteerrek, 5 vakken, passend voor DIN A4, Voor tafel- of wandmontage, hoogte x breedte x diepte 330 x 360 x 250 mm, van staal met slag- en kravaste poedercoating in grijs
533589		hangmappenwagen, hoogte x breedte x diepte 670 x 810 x 430 mm, voor 100 hangmappen, frame van staal in lichtgrijs