

fetra Tischwagen

Traglast 400 kg, 2 Ebene(n) mit
Wannenboden, Ladefläche Länge x
Breite 850 x 500 mm, Etage(n) aus
Blech, öldicht verschweißt, Gestell
mit schlag- und kratzfester
Pulverbeschichtung in RAL5007
Brillantblau, Mit TPE-Bereifung

Artikelnummer: 118787



fetra
Transportgeräte



10
YEARS
WARRANTY



fetra Tischwagen

Traglast 400 kg



Tischwagen




- Traglast 400 kg
- 2 Ebene(n) mit Wannenboden
- Ladefläche Länge x Breite 850 x 500 mm
- Etage(n) aus Blech, öldicht verschweißt
- Gestell mit schlag- und kratzfester Pulverbeschichtung in RAL5007 Brillantblau
- Konstruktion aus Stahl (verschweißt)
- 2 Lenk- und 2 Bockrollen, Lenkrollen mit Feststellern
- Rad Ø 160 mm
- Mit TPE-Bereifung
- Naben mit Rillenkugellager
- Radanordnung rechteckig
- Feststeller gemäß EN 1757-3
- 10 Jahre Garantie

Technische Details

Transportgerät	Transportwagen	elektrisch leitend	nein
Wagentyp	Etagenwagen	klappbar	nein
Traglast	400 kg	Rollen Anzahl / Art	2 Lenk- und 2 Bockrollen
Ladeflächenlänge	850 mm	Bereifung	TPE
Ladeflächenbreite	500 mm	Durchmesser Rad	160 mm
Etagen Anzahl	2 Stück	Radlager	Rillenkugellager
Etagentyp	Wannenboden	Rad Ausstattung	Lenkrollen mit Feststellern
Material Etage(n)	Blech	Radanordnung	rechteckig
Etage(n) Eigenschaft	öldicht verschweißt	Oberfläche	pulverbeschichtet
Etagenausrichtung	gerade	Farbe	brillantblau // RAL5007
Höhe	975 mm	Norm	EN 1757-3 (Feststeller)
Material	Stahl	Garantie	10 Jahre
Material Verarbeitung	verschweißt	Schiebebügel Anzahl	1 Stück
Euronorm	nein	Gewicht	43 kg
Aufbauten	keine		

Zubehör

119092		Zentralbremse für Plattformwagen, für Ladefläche Länge x Breite 850 x 500 mm, Aufpreis! Artikel nur zusammen mit Hauptprodukt bestellbar/lieferbar
146367		Rad, Traglast 400 kg, Bereifung Luft, Durchmesser 220 mm, Aufpreis pro Wagen (4 Räder)! Artikel nur zusammen mit Hauptprodukt bestellbar
158759		Rollensatz, Bereifung Elastik, spurlos, Rad Ø 160 mm, Nabe mit Kugellager, Aufpreis pro Wagen (4 Räder)! Artikel nur zusammen mit Hauptprodukt bestellbar
158816		Scannerhalter für Kommissionierwagen, aus Stahl, Höhe x Breite 150 x 120 mm
225605		Hygieneschutzwand, aus PVC-Folie, glasklar, Gestell aus Stahl mit schlag- und kratzfester Pulverbeschichtung in RAL5007 Brillantblau, Höhe x Breite x Tiefe 1410 x 916 x 49 mm, Wand Höhe 1110 mm
225609		Desinfektionsflaschenhalterung für Transportwagen, für Flaschen mit 65 - 110 mm Durchmesser, Höhe x Breite x Tiefe 288 x 69 x 152 mm, aus Stahl mit schlag- und kratzfester Pulverbeschichtung in RAL5007 Brillantblau
225611		Desinfektionsflaschenhalterung für Transportwagen, für Bode-Flasche mit 500 ml Inhalt, Höhe x Breite x Tiefe 259 x 73 x 144 mm, aus Stahl mit schlag- und kratzfester Pulverbeschichtung in RAL5007 Brillantblau
225613		Desinfektionsflaschenhalterung für Transportwagen, für Bode-Flasche mit 1000 ml Inhalt, Höhe x Breite x Tiefe 259 x 87 x 160 mm, aus Stahl mit schlag- und kratzfester Pulverbeschichtung in RAL5007 Brillantblau
225614		Desinfektionsflaschenhalterung für Transportwagen, für Euro-Flasche mit 500 ml Inhalt, Höhe x Breite x Tiefe 280 x 76 x 132 mm, aus Stahl mit schlag- und kratzfester Pulverbeschichtung in RAL5007 Brillantblau

225615		Desinfektionsflaschenhalterung für Transportwagen, für Euro-Flasche mit 1000 ml Inhalt, Höhe x Breite x Tiefe 284 x 96 x 152 mm, aus Stahl mit schlag- und kratzfester Pulverbeschichtung in RAL5007 Brillantblau
225625		Papierrollenhalter für Transportwagen, Breite x Tiefe 500 x 240 mm, mit Abrisskante, aus Stahl mit schlag- und kratzfester Pulverbeschichtung in RAL5007 Brillantblau
309734		Rad, Mit Polyamid-Bereifung, Durchmesser 160 mm, Nabe mit Rollenlager, Aufpreis pro Wagen (4 Räder)! Artikel nur zusammen mit Hauptprodukt bestellbar