




Der neue S 20 Eco Power

Das leiseste, leistungsstärkste Profigerät, das nilco je entwickelt hat: der neue Trocken-Kesselsauger S 20 Eco Power vereint bewährte Technik mit innovativen Technologien in besonders ergonomischer Form. Seine professionelle Qualität zeigt sich nicht nur in großer Saugstärke, Robustheit und hoher Filterleistung, sondern überzeugt gerade beim alltäglichen Gebrauch durch Detaillösungen, die die Arbeit leichter von der Hand gehen lassen und Zeit sparen. Mit großem Aktionsradius und umfangreichem Zubehör bringt der S 20 Eco Power beste Ergebnisse in jeder Reinigungssituation durch seinen effizienten, energiesparenden Kompressormotor, der je nach Bodeneigenschaften einfach von 1000 auf 500 Watt umgeschaltet werden kann. Dank der Super-Silent-Technologie ist das Gerät in dieser Leistungsstufe so leise, dass sogar während Hotelruhezzeiten, Geschäfts- und Bürozeiten gereinigt werden kann.



nilco - Service innerhalb Deutschland

nilco Garantieabwicklung: nilco kümmert sich zur Wahrung und Hebung des Qualitätsstandards selbst um die Abwicklung von Garantieansprüchen und überlässt dies nicht mehr fremden Kundendienstwerkstätten. Grundlegend neu ist auch, dass nilco selbst einen Reparaturservice auch außerhalb von Garantieansprüchen vorhält. Garantieansprüche werden nur anerkannt, wenn diese direkt gegenüber nilco geltend gemacht werden. Hierfür steht im Internet unter www.nilco.de/service ein Feedback-Formular zur Verfügung, das Sie 24 Stunden am Tag per E-Mail oder Fax an uns versenden können.



Unser Reparaturservice steht unseren Kunden selbstverständlich auch außerhalb der Garantiezeit zur Verfügung. Wir garantieren Ihnen ein Reparaturmanagement bundesweit aus einer Hand und zu bundesweit einheitlichen Tarifen, weiterhin einen kostengünstigen Transportservice, mit dem jeder Transportfall abgedeckt werden kann, optimale Reparaturzeiten und individuellen Service, was wir durch einen ausgewählten Kreis an kompetenten und qualitätsüberwachten nilco-Partner-Werkstätten gewährleisten können.

Bei nilco sind Sie immer gut aufgehoben!

Service auf ganzer Linie

nilco-Reinigungsmaschinen GmbH
Industriestraße 6 · 71665 Vaihingen/Enz
Postfach 1480 · 71657 Vaihingen/Enz
Telefon (07042) 912-0
Telefax (07042) 912-360
verkauf@nilco.de

www.nilco.de

Änderungen / Irrtum vorbehalten



S 20 Eco Power Trocken-Kesselsauger



Made in Germany

DESIGN TRIFFT FUNKTION

ECO POWER

Kompressor-Technologie kombiniert höchste Saugleistung mit besonders sparsamem Energieverbrauch. Realisiert wird dies durch schnell rotierende, aerodynamisch optimierte Turbinenräder, die einen sehr hohen Unterdruck für beste Staubaufnahme erzeugen. Motorleistung, Luftstrom in Saugrohr, Bürste und in den Kammern sind für höchste Reinigungsleistung mit weniger Energieeinsatz perfekt aufeinander abgestimmt.



SUPER-SILENT-TECHNOLOGIE

Der geräuscharme Motor mit schwingungsgedämpfter Lagerung in Verbindung mit mehrstufiger Luftführung, schallarmem Gehäuse und Multistage-Geräuschdämmung einschließlich spezieller Saugdüse machen das Gerät besonders in der 500-Watt-Stufe so superleise (**54 dB**), dass es ohne zu stören während der Geschäftszeiten eingesetzt werden kann.



DESIGN

Entwicklungsarbeit und Design folgen den Bedürfnissen der Anwender und orientieren sich an den Anforderungen von Funktionalität und Technik. Nach dieser Philosophie schufen die Fakir-nilco Entwicklungsabteilung und ein renommiertes deutsches Designstudio in Zusammenarbeit eine völlig neue und zeitgemäße Formensprache für einen kompakten Trocken-Kesselsauger, die nicht nur ansprechend ist, sondern bei jedem Gebrauch überzeugt.



MADE IN GERMANY

Qualität ist das Ergebnis von jahrzehntelanger Erfahrung und hohen Anforderungen an sich selbst und seine Partner. Der Name nilco steht seit 1961 für das Wissen, worauf es bei professionellen Bodenreinigungsmaschinen Made in Germany ankommt. Diesem Anspruch folgend, wurde der S 20 Eco Power unter Verwendung von Hauptkomponenten weltweit führender Firmen in Deutschland designt, entwickelt, konstruiert, hergestellt und endkontrolliert.



Ein-Hand-Behälter-entriegelung

zum Entriegeln des Motor-kopfes mit nur einer Hand

2 Leistungsstufen

1000 Watt / 500 Watt
superleise

Umlaufendes Stoßband

zum Schutz der Möbel vor Beschädigungen

Gerätesteckdose

zum Anschluss von Elektro-saugbürsten

Zubehörhalterung und Parkstellung

Zubehörhalterung mit Fugendüse und Polsterdüse ist abnehmbar

Kabelhalter

zur Kabelaufwicklung, einklappbar

Abluftfilterkassette

optionaler HEPA-Filter H13

SONDERZUBEHÖR

Bodensaugdüse*
30 cm



Elektrosaugbürste*
28 cm, 30 W



Elektrosaugbürste*
36 cm, 200 W



Hartbodendüse*
mit weichen Borsten



Turbosaugbürste*
luftstromgetrieben



Handturbobürste*
luftstromgetrieben



*optional

TECHNISCHE DATEN

S 20 Eco Power

Artikel-Nr.	26 30 003
Maße	
Maße L x B x H	37 cm x 37 cm x 38 cm
Gewicht	5,8 kg
Länge Netzkabel	12,5 m
Aktionsradius	15 m

Motor

Anzahl Motoren	1
Spannung	230 Volt
Leistung	1.000/500 Watt
Max. Luftfördermenge	35 l / sek.
Unterdruck	25 kPa
Geräuschpegel	59/54 dB (A)

Kessel

Kesselmaterial	Kunststoff
Behältervolumen gesamt	16,0 l
Nutzhalt Feststoffe	8,0 l

Serienausstattung

Saugschlauch	2,5 m
Saugrohre	2 x Metall, schwarz lackiert
Bodensaugdüse – SILENT	28 cm
Zubehörhalter	mit Polsterdüse, Fugendüse
Nennweite Saugzubehör	35 mm
Saugbeutel und Filter	2 Papierfilterbeutel, Abluftfilter, Motorschutzfilter

Transport-/Logistikdaten

Transportverpackung	Karton
Bruttogewicht (inkl. Verpackung)	8,2 kg
Packmaße (je VE)	41 cm x 41 cm x 49 cm

ZUBEHÖR

Bestell-Bezeichnung	VE*	Maße	Artikel-Nr.
Filter			
Textil-Dauer-Feinstaubfilter	1		26 30 850
Motorschutzfilter	1		26 30 405
Abluftfilterset	4		26 30 890

SONDERZUBEHÖR

Bestell-Bezeichnung	VE*	Maße	Artikel-Nr.
HEPA-Filter	1		26 30 870
Saugbürsten			
Bodensaugdüse, 30 cm	1	Nw 35	32 00 860
Elektrosaugbürste, 28 cm	1	Nw 35	22 15 810
Elektrosaugbürste, 36 cm	1	Nw 35	22 15 910
Hartbodendüse, 30 cm	1	Nw 35	27 24 880
Turbosaugbürste, 28 cm	1	Nw 35	24 14 820
Handturbobürste, 12 cm	1	Nw 35	24 11 820

*VE=Verpackungseinheit

TECHNIK UND FLEXIBILITÄT