


## Kombikatze

Zuglast 2000 kg, Haspelketten-  
Laufkatze, Standardhub Länge 3 m

Artikelnummer: 508991



## Kombikatze

**Traglast 2000 kg**

Kombikatze

- Zuglast 2000 kg
- Haspelketten-Laufkatze
- Standardhub Länge 3 m
- Flanschbreite 88 - 203 mm
- Anzahl Kettenstränge 1
- Größe der Kettenelemente 8 x 24 mm
- Bauhöhe 551 mm
- Breite x Tiefe 358 x 343 mm
- mindestens 1,1 m Kurvenradius
- Hubaufwand an Hub-Handkette 34 daN
- Handketten-Bedienungslänge 2,5 m
- europatauglich durch Überlastsicherung im Kettenzug

## Technische Details

Hebegerät Hebezeug

Breite 358 mm

Hebezeugtyp	Kombikatze	Tiefe	343 mm
Laufkatze Ausführung	Haspelketten-Laufkatze	Länge Bedienungskette	2,5 m
Zuglast	2000 kg	Min. Kurvenradius	1,1 m
Standardhub	3 m	Hubkraft	34 daN
Bedienung Hub	manuell	Maß A	424 mm
Flanschbreite	88-203 mm	Maß F	3 mm
Strangzahl	1 Stück	Maß S	38 mm
Kettenelemente	8 x 24 mm	Maß Z	12 mm
Material	Stahl	Gewicht	44 kg
Bauhöhe	551 mm		

## Zubehör

508997	·	Mehrhub für Haspelketten-Laufkatze, für Mehrhub mit 2000 kg Traglast, Aufpreis! Artikel nur zusammen mit Hauptprodukt bestellbar/lieferbar
509003	·	Größere Flanschbreite für Kombikatze, Traglast 2000 kg, Aufpreis! Artikel nur zusammen mit Hauptprodukt bestellbar/lieferbar

## Dazu passt auch ...

142256		Blechgreifer, Traglast 5000 kg, Griffbereich 0 - 50 mm
210861		Mobiler Scherenhubtisch, Traglast 1000 kg, Plattform Länge x Breite 1010 x 520 mm, Einzelschere aus Stahl mit schlag- und kratzfester Pulverbeschichtung in RAL2002 Blutorange
526536		Kranwaage, Wägebereich von 0 bis 10000 kg, Ablesbarkeit in 1000 g Schritten, Gehäuse aus Metall / Haken aus Stahl, Lieferung inklusive Fernbedienung
999337		Alu-Portalkran, Traglast 1000 kg, Seitengestelle klappbar