


bot

table de travail

verso

hauteur x largeur x profondeur 965 x 1300 x 550 mm, plateau de table en acier, avec revêtement, équipement : 7 tiroirs, 1 armoire, Avec porte à battants, châssis avec finition époxy résistante aux chocs et aux rayures en RAL7035 gris clair, face avant avec finition époxy résistante aux chocs et aux rayures en RAL3004 rouge pourpre, soubassement 4 roul.



Numéro d'article: 233335




table de travail

- hauteur x largeur x profondeur 965 x 1300 x 550 mm
- plateau de table en acier, avec revêtement
- équipement : 7 tiroirs, 1 armoire
- à gauche 7 tiroirs
- à droite 1 armoire
- force par tiroir 50 kg
- extension de tiroir 100 %
- avec blocage d'extension
- Avec porte à battants
- structure en acier, soudé
- châssis avec finition époxy résistante aux chocs et aux rayures en RAL7035 gris clair
- face avant avec finition époxy résistante aux chocs et aux rayures en








RAL3004 rouge pourpre

- soubassement 4 roul.
- Ø de roue 125 mm


Détails techniques




type de meuble	table	surface de plaque	a. revêtement
type de table	table de travail	équipement panneau	rebord, tapis antidérapant
hauteur	965 mm	matériau de châssis	acier
largeur	1300 mm	surface de châssis	finition peinture époxy
profondeur	550 mm	couleur du châssis	gris clair // RAL7035
hauteur réglable	non	surface de face avant	finition peinture époxy
équipement établi	7 tiroirs, 1 armoire	couleur de la face avant	rouge pourpre // RAL3004
soubassements à gauche	7 tiroirs	matériau de finition	soudé
soubassements à droite	1 armoire	nombre de portes	1 pièce
nombre de tiroirs	7 pièce	type de porte	porte à battants
nombre x hauteur tiroirs		roulant	oui
capacité de charge de tiroir	50 kg	nombre/type de roulettes	4 roul.
extension tiroir	100 %	Ø de roue	125 mm
blocage d'extension	blocage d'extension	Poids	107,805 kg
matériau de plaque	acier		

Accessoires

233006		séparateurs et parois emboîtables, avec 9 compartiments, convient pour hauteur frontale 100 / 125 mm, en acier avec revêtement en zinc anti-corrosion
233008		séparateurs et parois emboîtables, avec 16 compartiments, convient pour hauteur frontale 100 / 125 mm, en acier avec revêtement en zinc anti-corrosion
233011		séparateurs et parois emboîtables, avec 27 compartiments, convient pour hauteur frontale 100 / 125 mm, en acier avec revêtement en zinc anti-corrosion
233095		tiroir intérieur, hauteur x largeur x profondeur 100 x 1300 x 550 mm, extension totale, force 75 kg, en acier avec finition époxy résistante aux chocs et aux rayures en RAL3004 rouge pourpre
233104		tiroir intérieur, hauteur x largeur x profondeur 175 x 1300 x 550 mm, extension totale, force 75 kg, en acier avec finition époxy résistante aux chocs et aux rayures en RAL3004 rouge pourpre

Cela s'adapte aussi ...

102657		bac à bec, hauteur x largeur x profondeur 50 x 102 x 85 / 70 mm, en polypropylène en vert
--------	---	---

217145		dévidoir de ruban adhésif, dévidoir en métal
218389		mallette de secours pour entreprise, remplissage : selon DIN 13157, mallette en plastique coloris orange, avec support mural
230322		tabouret pivotant, assise hauteur x diamètre 410 - 570 x 340 mm, chaise ronde en polyuréthane en noir, structure en aluminium aluminium-argenté, vérin chromé, piètement avec 5 roulettes