

**KERN**

## balance de table

non étalonnable, plateforme en plastique, largeur x profondeur 175 x 190 mm, plage de pesage entre 0 et 12 kg, Lisibilité par incréments de 1 g

Numéro d'article: 526498



**KERN**



## KERN Balance de table compacte





### pour pesages non soumis à l'obligation d'étalonnage

KERN balance de table

- non étalonnable
- plateforme en plastique, largeur x profondeur 175 x 190 mm
- plage de pesage entre 0 et 12 kg
- Lisibilité par incréments de 1 g
- hauteur x largeur x profondeur 63 x 200 x 280 mm
- Avec les fonctions réglage (CAL), formule, quantités, étalonnage, calcul de pourcentage, changement de l'unité de pesage, Auto-Off
- équipé de Affichage LC
- indice de protection IP00 : pas de protection contre la poussière/l'eau
- alimentation électrique par adaptateur secteur 230V/50 Hz, alimentation sur piles possible
- À poser sur la table

|                          |   |                                   |                      |
|--------------------------|---|-----------------------------------|----------------------|
| type de balance          | balance de table  | hauteur                           | 63 mm                |
| étalonnable              | non   | largeur                           | 200 mm               |
| matériau de plateforme   | plastique   | profondeur                        | 280 mm               |
| largeur de plateforme    | 175 mm  | fonction de comptage des pièces   | oui                  |
| profondeur de plateforme | 190 mm  | étalonnage                        | oui                  |
| plage de pesage          | 0-12 kg   | installation                      | table                |
| lisibilité               | 1 g   | Numéro d'enregistrement DEEE      | DE80821200           |
| balance fonctions        | réglage (CAL), formule, quantités, étalonnage, calcul de pourcentage, changement de l'unité de pesage, Auto-Off | Type d'appareil DEEE              | petit appareil CAT 5 |
| indice de protection IP  | 00 : pas de protection contre la poussière/l'eau  | Marque selon le registre allemand | KERN                 |
| alimentation             | adaptateur secteur 230V/50 Hz, alimentation sur piles possible  | Poids                             | 2 kg                 |
| équipement balance       | Affichage LC  |                                   |                      |

## Cela s'adapte aussi ...

|        |   |  |
|--------|---|--|
| 208490 |   | table d'emballage complète, hauteur x largeur x profondeur 850 x 1600 x 800 mm, panneau en acier avec revêtement en plastique résistant à l'usure finition gris clair, piètement 4 pieds en acier avec finition époxy résistante aux chocs et aux rayures en RAL5017 bleu signalisation, 1 dispositif dérouleur, 2 tablettes, 8 manches insérables |
| 407892 |  | armoire universelle, hauteur x largeur x profondeur 1950 x 940 x 400 mm, 4 niveaux avec tablette en acier, verrouillable avec serrure à cylindre, soubassement socle, corps avec laquage en RAL7035 gris clair, face avant avec laquage en RAL7035 gris clair  |
| 508821 |  | siège assis-debout, assise en mousse PU en noir, assise hauteur 600 - 850 mm, structure en acier avec finition époxy résistante aux chocs et aux rayures noir  |
| 528957 |  | organisation du travail, 10 compartiments, hauteur x largeur 1282 x 315 mm, plateau(x) en plastique coloris gris   |