

## mallette d'assortiment type G

hauteur x largeur x profondeur 133 x 340 x 240 mm, 22 bacs, mallette en acier / bacs en Polystyrène, mallette avec finition époxy résistante aux chocs et aux rayures en RAL5007 bleu brillant, bacs en de couleur



Numéro d'article: 530887

## Mallette d'assortiment

### avec boîtier en tôle d'acier

mallette d'assortiment type G





- hauteur x largeur x profondeur 133 x 340 x 240 mm
- 22 bacs
- 16 x H x l x P 62 x 83 x 57 mm, 4 x H x l x P 62 x 83 x 117 mm, 2 x H x l x P 62 x 167 x 117 mm
- verrouillable avec serrure de sécurité
- bacs amovible et inscriptible
- avec Poignée de transport
- mallette en acier / bacs en Polystyrène
- mallette avec finition époxy résistante aux chocs et aux rayures en RAL5007 bleu brillant
- bacs en de couleur
- Verrouillable avec couvercle, avec coussinet de compression en mousse

## Détails techniques

|                   |                        |                      |                                    |
|-------------------|------------------------|----------------------|------------------------------------|
| type de récipient | mallette d'assortiment | fonctionnement bac   | amovible, inscriptible             |
| norme européenne  | non                    | poignée              | Poignée de transport               |
| hauteur           | 133 mm                 | type de couvercle    | couvercle                          |
| largeur           | 340 mm                 | équipement couvercle | coussinet de compression en mousse |

|                                   |   |                                     |                          |
|-----------------------------------|---|-------------------------------------|--------------------------|
| profondeur                        | 240 mm  | système de fermeture                | serrure de sécurité      |
| exécution mallette                | type G  | convient pour aliments              | non                      |
| nombre de bacs                    | 22 pièce  | surface                             | finition peinture époxy  |
| Nombre de bacs x taille           | 16 x H x l x P 62 x 83 x 57 mm, 4 x H x l x P 62 x 83 x 117 mm, 2 x H x l x P 62 x 167 x 117 mm | couleur de la mallette de rangement | bleu brillant // RAL5007 |
| matériau                          | Acier/Polystyrène   | couleur du bac                      | de couleur               |
| matériau de mallette de rangement | acier   | couleur                             | bleu brillant // RAL5007 |
| matériau de bac                   | Polystyrène   | Poids                               | 4,2 kg                   |

## Cela s'adapte aussi ...

|        |   |  |
|--------|---|--|
| 105205 |    | siège d'atelier pivotant, assise hauteur x largeur x profondeur 420 - 550 x 440 x 380 mm, piètement en plastique en noir, avec rouleau de moquette, autobloquantes   |
| 202949 |    | chariot à plateaux, force 250 kg, avec 2 plateau(x), plateau longueur x largeur 605 x 410 mm, plateau(x) en bois, châssis en RAL5010 bleu gentiane, avec bandage TPE   |
| 520205 |   | desserte à outils, hauteur x largeur x profondeur 880 x 540 x 320 mm, 2 tiroirs, caisse de rangement, boîte à outils, en acier inoxydable / plastique, coloris argent  |
| 530120 |  | armoire d'atelier, hauteur x largeur x profondeur 1000 x 1000 x 500 mm, 2 niveaux avec tablette de rétention, 2 tiroir(s), verrouillable avec serrure à cylindre, soubassement socle, corps avec finition époxy résistante aux chocs et aux rayures en RAL7035 gris clair, face avant avec finition époxy résistante aux chocs et aux rayures en RAL5010 bleu gentiane |