

## opvangbak classic-line

voor 1 x IBC, opvangvolume 1000 l,  
hoogte x breedte x diepte 885 x  
1280 x 1910 mm, Gemaakt met  
vulgedeelte en rooster van kunststof  
in zwart

Artikelnummer: 235745



5 YEARS  
WARRANTY



## opvangbak

- voor opslag onderdak
- geschikt voor aquatoxische en bijtende stoffen
- model van de opvangbak ambtelijk toegelaten
- voor 1 x IBC
- opvangvolume 1000 l
- hoogte x breedte x diepte 885 x 1280 x 1910 mm
- draagvermogen 2000 kg
- van polyethyleen in blauw
- Gemaakt met vulgedeelte en rooster van kunststof in zwart
- 5 jaar garantie



## Technische details

opslagtype gevaarlijke  
stoffen IBC-station

draagvermogen 2000 kg

type opvangbak	opvangbak	materiaal	polyethyleen
opslagplaats	onderdak	kleur	blauw
opvangvolume	1000 l	opvangbak uitrusting	vulgedeelte, rooster
capaciteit	1 x IBC	materiaal rooster	kunststof
geschikt voor gevaarlijke stoffe	aquatoxische en bijtende stoffen	kleur rooster	zwart
bouwwijze (toelating)	model van de opvangbak ambtelijk toegelaten	onderrijdbaar	ja
hoogte	885 mm	garantie	5 jaar
breedte	1280 mm	gewicht	143 kg
diepte	1910 mm		

## Gerelateerde Producten

235752		dekselopener, Binnendiameter 170 mm, van staal met corrosiebeschermende zinklaag
235753		dekselopener, Binnendiameter 250 mm, van staal met corrosiebeschermende zinklaag