

Kabelstrop

4 strengen, draagvermogen 0 - 45° /
45 - 60° 1450 / 1050 kg, nuttige
lengte 1 m, kabel-Ø 8 mm, met
ooghaak

Artikelnummer: 505065



Kabelstrop

met 4 strengen

kabelstrop

- 4 strengen
- draagvermogen 0 - 45° / 45 - 60° 1450 / 1050 kg
- nuttige lengte 1 m
- kabel-Ø 8 mm
- met ooghaak
- van staal
- conform DIN EN 13414-1 en de aanbevelingen van FSA

Technische details

hijswerktuig	aanslagmiddel	aantal bundels	4 stuks
aanslagmiddel	kabelstrop	haaktype	ooghaak
draagvermogen (enkelvoudig direc	1450 kg	kabel-Ø	8 mm
draagvermogen 0-45°	1450 kg	materiaal	staal
draagvermogen 45-60°	1050 kg	norm	DIN EN 13414-1 //

		aanbevelingen FSA
nuttige lengte	1 m	gewicht 5,03 kg

Gerelateerde Producten

505075	.	extra lengte voor kabelstrop, draagvermogen 1450 kg, 4 strengen, meerprijs per meter! artikel alleen in combinatie met hoofdproduct bestel-/leverbaar
--------	---	---