

## haspel

behuizing open, slanglengte 20 m,  
voor perslucht, water, 20 bar, DN 12

Artikelnummer: 525994



## Slanghaspel

### Voor water en perslucht

haspel

- van staal met slag- en krasvaste poedercoating in blauw
- behuizing open
- slanglengte 20 m
- voor perslucht, water
- 20 bar
- DN 12
- aansluiting 1/2"
- bouwhoogte 546 mm
- slanghaspel met 4 rollen voor minder slijtage aan de slang
- met veer voor meerdere vergrendelingen per omdraaiing
- ter bevestiging aan de muur
- met slang van rubber
- temperatuurbestendig tot 100°C

## Technische details


uitrusting werkplaats	haspel	opstelling	wand
type behuizing	open	materiaal	staal
slanglengte	20 m	oppervlak	m. poedercoating
binnendiameter	DN 12	kleur	blauw

aansluiting	1/2"	incl. slang/kabel	ja
medium	perslucht, water	materiaal slang	rubber
max. druk	20 bar	hittebestendig	tot 100°C
bouwhoogte	546 mm	gewicht	28,45 kg

## Gerelateerde Producten

159177		zwenkbare bevestigingsplaat voor haspel, voor haspel, behuizing open
--------	--	--

## Dit past ook bij ...

221109		Vloerstandaard voor poetsrollen, voor max. 430 mm brede rollen, Passend voor wielen met 450 mm diameter, frame van metaal in wit
221140		poetsdoek, 800 doekjes, lengte x breedte 300 x 230 mm, rollen lengte x diameter 240 m x 225 mm, papierkwaliteit cellulose, gestanst, in wit
221143		beschermhandschoenen, van polyamide jersey in zwart met polyurethaan-coating, handrug van polyamide, ademend en naadloos, afmeting 9
221242		vuilniszak, inhoud 60 l, 28 µm dik, lengte x breedte 800 x 600 mm, in zwart
221330		beschermbril, beschermingsniveau EN 166, glazen van polycarbonaat met krasvaste coating, kleurloos, uitrusting: zijbescherming, directe ventilatie
222683		poetsdoek, 90 doekjes, lengte x breedte 305 x 230 mm
501757		set kettingstaanders, set bestaande uit: 6 kettingstaanders, 10 m ketting, 10 verbindingsschakels, 10 inhanghaken, paal diameter 40 mm, lengte 10 m, paal van kunststof in rood/wit, in rood/wit
505160		presentatiehoes, DIN A4 in staand formaat, frame van staaldraad met kunststof ommanteling in rood, frame met metalen oog
591199		perfolaat, blad hoogte x breedte 450 x 1000 mm