

W&T

www.wut.de

WEB-IO 4.0 numérique, avec 12 entrées et 12 sorties**général:**

- les signaux de commutation peuvent être contrôlés, enregistrés et surveillés via TCP/IP-Ethernet avec le Web-IO 4.0 numérique
- de nombreux services web et réseau sont disponibles pour signaler les changements au niveau des entrées et sorties - aussi directement dans le navigateur
- avec les protocoles tels que MQTT et REST, le Web-IO intègre parfaitement le monde de l'industrie 4.0 et Internet of Things
- connecteur réseau RJ45 10/100BaseTX Ethernet
- 12 entrées de commutation: entrées numériques sur technologie 24V, compteur d'impulsions 32 Bit
- 12 sorties de commutation: sorties numériques sur technologie 24V, convertisseur jusqu'à 500mA, insensible aux court-circuits
- logiciel d'interface: HTTP (Web-Browser), TCP-UDP Sockets (Client et Server), SNMP incl. Traps, envoi E-Mail SMTP, OPC-Server, MQTT, REST, etc.
- alimentation électrique via borne à vis: 12 - 48V DC

domaines d'utilisation:

- télésurveillance et saisie de défaut
- commutation à distance
- domotique, immotique
- surveillance et visualisation de processus
- contrôle de l'éclairage, la porte et de barrière
- saisie de données de machine (SMD)

Remarque : les produits présentés comme accessoires ne font pas partie du Web-IO et ne sont pas compris dans la livraison !

accessoire: bloc d'alimentation DC 100 - 240 V, 50-60 Hz pour montage sur rail DIN

- adapté pour tous les appareils W & T 24 Volt
- degré d'efficacité 84%
- -20 +60 degrés celsius
- sortie de courant de 24 Volt
- courant nominal 4,2A
- 100 Watt
- protection contre les court-circuits et les surtensions
- refroidissement de convection
- entrée à 2 broches et sortie à 4 broches avec borne à vis
- >486.000 heures MTBF

accessoire: bloc secteur 100 - 240 V, 50-60 Hz

- adapté pour serveur COM de 24 Volt de W & T
- température ambiante comprise entre 0 - 40 degrés
- -40 +70 degrés stockage
- 1 x fiche Euro et 1 x connecteur mâle 2 broches pour borne à vis
- boîtier en plastique de couleur noire
- dimensions: (L)26 x (P)175 x (H)532 mm



Web-IO 4.0 numérique, 12 x entrées, 12 x sorties (livré sans rail)



Accessoires en option (non inclus dans la livraison)

Produit	Modèle	Taux de transfert	Ports	Numéro de fabricant	Code
Web-IO 4.0	numérique	10 / 100BaseTX Ethernet	12	57730	11130452
Accessoire: Adaptateur secteur	24V DC / 0,22 A			11021	11130226
Accessoire: Bloc d'alimentation pour montage sur rail	240 DC / 3,83 A			11079	11130246