

PAVOY

Schubladenschrank

Basis Plus

Höhe x Breite x Tiefe 1200 x 715 x 600 mm, 9 Schublade(n), Verschießbar mit Zylinderschloss, Korpus mit schlag- und kratzfester Pulverbeschichtung in RAL7035 Lichtgrau, Front mit schlag- und kratzfester Pulverbeschichtung in RAL7035 Lichtgrau

Artikelnummer: 500788



PAVOY Schubladenschrank Basis Plus

mit Einfachauszug und Rollenführung

Schubladenschrank

- Höhe x Breite x Tiefe 1200 x 715 x 600 mm
- 9 Schublade(n)
- Schubladen Höhe 3x75 mm/2x100 mm/1x150 mm/3x175 mm
- Konstruktion aus Stahlblech
- Mit Griffleiste
- Traglast je Schublade 50 kg
- Schubladen kugelgelagert, Auszug 85 %
- Mit Einzelauszugsperre
- Verschießbar mit Zylinderschloss
- Korpus mit schlag- und kratzfester Pulverbeschichtung in RAL7035

Lichtgrau

- Front mit schlag- und kratzfester Pulverbeschichtung in RAL7035
- Lichtgrau
- GS- und TÜV-geprüft
- 10 Jahre Garantie


Technische Details



Möbeltyp	Schrank	Auszug Schublade	85 %
Schranktyp	Schubladenschrank	Farbe Korpus	lichtgrau // RAL7035
Material	Stahlblech	Farbe Front	lichtgrau // RAL7035
Höhe	1200 mm	Oberfläche Korpus	pulverbeschichtet
Breite	715 mm	Oberfläche Front	pulverbeschichtet
Tiefe	600 mm	Auszugssperre	Einzelauszugssperre
Schrank Ausstattung	Schubladen	abschließbar	ja
Schubladen Anzahl	9 Stück	Schließsystem	Zylinderschloss
Schubladen Anzahl x Höhe	3x75 mm/2x100 mm/1x150 mm/3x175 mm	Mitteltrennwand	nein
Fronthöhe 75 mm	3 Stück	Griff	Griffleiste
Fronthöhe 100 mm	2 Stück	fahrbar	nein
Fronthöhe 150 mm	1 Stück	Garantie	10 Jahre
Fronthöhe 175 mm	3 Stück	Zertifizierung	GS // TÜV
Schubladentraglast	50 kg	Gewicht	111 kg
Auszugsführung Schublade	kugelgelagert		

Zubehör

404280		Trennbleche, mit 9 Fächern, 2 Längsteiler + 6 Trennbleche, Höhe x Breite 100 x 715 mm, Aus Stahl mit korrosionsschützender Zinkbeschichtung
404282		Trennbleche, mit 9 Fächern, 2 Längsteiler + 6 Trennbleche, Höhe x Breite 150 x 715 mm, Aus Stahl mit korrosionsschützender Zinkbeschichtung
404283		Trennbleche, mit 9 Fächern, 2 Längsteiler + 6 Trennbleche, Höhe x Breite 175 x 715 mm, Aus Stahl mit korrosionsschützender Zinkbeschichtung
404298		Riffelgummi-Schrankauflage, Breite 715 mm, Stärke 3 mm, In schwarz
404299		Riffelgummi-Matte, Breite x Tiefe 715 x 525 mm, Stärke 3 mm, In schwarz
404301		Beschriftungsleiste für Schubladenschrank, Breite 715 mm, Rückseite magnetisch
500793		Mulden, mit 42 Fächern, 35 Trennwände, passend für Fronthöhe 75 mm, Höhe x Breite 75 x 715 mm, mit korrosionsschützender Zinkbeschichtung

Dazu passt auch ...

147357		Milde Reinigungspaste, Tube mit 250 ml Inhalt
--------	---	---

194847		Arbeitsplatz-Bodenbelag, Meterware, Höhe x Breite 9 x 900 mm, max. Länge 18300 mm, Aus PVC mit längsgerillter Oberfläche in grau
520197		Werkzeugkasten, Höhe x Breite x Tiefe 200 x 530 x 200 mm, 6 Fächer, Aus Stahl in hammerschlagblau