



## HD 8/18-4 MXA Plus Agri

Hervorragende Leistungsdaten (Wassermenge 760 l/h, 180 bar Arbeitsdruck) und eine federgetriebene automatische Schlauchtrommel zeichnen den Hochdruckreiniger HD 8/18-4 MXA Plus Farmer aus.



2-3 h



SERVO CONTROL



EASY!Force



ANTI-TWIST

### 1 Federgetriebene automatische Schlauchtrommel

- Maximaler Komfort beim Umgang mit dem Hochdruckschlauch.
- Ermöglicht geringe Rüstzeiten durch schnelles Auf- und Abwickeln.

### 2 Zusätzlicher Standfuß

- Vergrößert die Standfläche des Geräts.
- Erhöht die Kippsicherheit im stehenden Betrieb.

### 3 Durchdachte Zubehöraufbewahrung

- Halterung zur Fixierung der Becher-Schaumlanze.
- EASY!Lock TR20 erlaubt Aufbewahrung der Powerdüse oder eines Flächenreinigers direkt am Gerät.

### 4 Hohe Mobilität

- Auf Knopfdruck einfahrbarer Schubbügel steigert die Kompaktheit des Geräts und reduziert den Platzbedarf.
- Mühelos in Servicefahrzeugen zu verstauen.



## HD 8/18-4 MXA Plus Agri

- 4-poliger, langsam laufender, robuster Drehstrommotor
- Servo Control: die stufenlose Wasser- und Druckmengenregulierung direkt an der Pistole
- Automatische Druckentlastung und um bis zu 20 Prozent erhöhte Energieeffizienz

### Technische Daten

<b>Bestell-Nr.</b>	1.524-977.0	
<b>EAN-Code</b>	4054278613994	
<b>Stromart</b>	<b>Ph / V / Hz</b>	3 / 400 / 50
<b>Fördermenge</b>	<b>l/h</b>	380 - 760
<b>Arbeitsdruck</b>	<b>bar / MPa</b>	30 - 180 / 3 - 18
<b>Max. Druck</b>	<b>bar / MPa</b>	270 / 27
<b>Max. Zulauftemperatur</b>	<b>°C</b>	60
<b>Anschlussleistung</b>	<b>kW</b>	4,6
<b>Anzahl gleichzeitiger Anwender</b>		1
<b>Mobilität</b>		fahrbar
<b>Gewicht (mit Zubehör)</b>	<b>kg</b>	46,5
<b>Abmessungen (L × B × H)</b>	<b>mm</b>	400 × 455 × 966

### Ausstattung

<b>Handspritzpistole</b>		EASY!Force
<b>Hochdruckschlauch</b>	<b>m</b>	15 / Flex
<b>Strahlrohr</b>	<b>mm</b>	840
<b>Powerdüse</b>		■
<b>Dreckfräser</b>		■
<b>Integrierte HD-Schlauchtrommel</b>		■
<b>ANTI!Twist</b>		■
<b>Druckabschaltung</b>		■
<b>Servo Control</b>		■
<b>Schnellkupplung</b>		■
<b>Schaumlanze</b>		■

■ Im Lieferumfang enthalten.

# HD 8/18-4 MXA PLUS AGRI 1.524-977.0



		Bestell-Nr.	Max. Arbeitsdruck	Länge		Preis	Beschreibung	
<b>Inaktiv</b>								
Haltegurt für Teleskopstrahlrohr	1	6.373-987.0					Bequemer Haltegurt zur Entlastung bei der Arbeit mit dem Teleskopstrahlrohr (6.394-690). Die Belastung wird optimal auf den Körper verteilt und es sind längere Arbeitseinsätze möglich.	<input type="checkbox"/>

Mögliches Zubehör.

# HD 8/18-4 MXA PLUS AGRI

## 1.524-977.0



1



2


		Bestell-Nr.	Fördermenge				Preis	Beschreibung	
<b>Becher-Schaumlanze</b>									
RM Behälter 1l für Schaumlanze Basic	1	5.071-414.0						Zum schnellen Wechsel des Reinigungsmittels: zusätzlicher 1-Liter-Reinigungsmittel-Behälter für Schaumlanze Basic (2.112-053.0, 2.112-054.0 und 2.112-055.0).	<input type="checkbox"/>
RM Behälter 1l für Schaumlanze Advanced	2	6.414-050.0						Zusätzlicher 1-Liter-Reinigungsmittel-Behälter für den schnellen Wechsel des Reinigungsmittels für Schaumlanze Advanced (2.112-017.0 und 2.112-018.0).	<input type="checkbox"/>

Mögliches Zubehör.

# HD 8/18-4 MXA PLUS AGRI 1.524-977.0



1



2

		Bestell-Nr.				Preis	Beschreibung	
<b>Reinigungsmittel-Injektor</b>								
Edelstahl-Injektor Kit für HD 7/18-4M/HDS 8/18-4C	1	6.645-759.0					Der Edelstahl-Injektor für unsere Hochdruckreiniger HD 7/18-4 M und HDS 8/18-4 C ermöglicht eine präzise Dosierung des Reinigungsmittels über 10 unterschiedliche Blendereinsätze.	<input type="checkbox"/>
<b>Verbindungsstück</b>								
Y-Verteiler	2	4.111-024.0					bietet die Möglichkeit zwei Spritzeinrichtungen an das Gerät anzuschließen. Montage am Hochdruckausgang.	<input type="checkbox"/>

Mögliches Zubehör.