

Datenblatt Artikel 520105

Eckventil mit Breitgewinde 22 mm, gerade

mit Tüllenanschluss in Einzelverpackung

- aus bruchsicherem und lebensmittelbeständigem Polyethylen mit Tüllenanschluss für einen Schlauch
- sehr gute chemische Beständigkeit gegen Säuren, Laugen und weitere Chemikalien
- ermöglichen besonders feine Dosierung
- mit Breitgewinde $\varnothing d2= 22 \text{ mm}$ [$\varnothing d1= 12 \text{ mm}$] passend für Weithalskanister, Ballons und Wasserkarister PROFI
- druckbeständig max. bis 1,5 bar
- temperaturbeständig: -20°C bis $+70^{\circ}\text{C}$
- Auslaufgeschwindigkeit $> 3,0 \text{ L/min}$
- ohne Belüftung und ohne Dichtung
- Tülle Außen- $\varnothing d4= 13 \text{ mm}$ bzw. $1/2''$ (Aufsteckbereich)
- $l = 118 \text{ mm}$



EAN	4007228520101
Höhe Pal	0,83
Best.einheit	Stück
Breite	0
Mindest.Best.	1
Gewicht VE	0,125
Lagen	8
Breite Karton	250
Breite Pal	0,8
Länge Karton	250
netto Kg	0,05
VE	1
Zolltarif	39174000
Brutto Gewicht Pal Kg	356
brutto Kg	0,06
Bruttogewicht VE Kg	0,05
Btl in Karton	20
Kartons pro Lage	42
Farbe	natur
Höhe Karton	85
Länge Pal	1,2
Tiefe	118
Volumen m3	0
Höhe	0
Stück / Lage	840
Summe Kartons	336
Stück / Palette bzw Kiste	6720