

## **Datenblatt**

---

### PV Dachhaken 3-fach-verstellbar Edelstahl MT120 Schwerlast

PV Dachhaken 3-fach-verstellbar in der Edelstahlgüte 1.4016. In dieser Version ist nur der Mittelteil in der Edelstahlgüte 1,4301. Flexibel einsetzbar durch 3-fache Verstellmöglichkeit. Durch größere Materialstärke von 8mm beim Mittelteil ist eine Größere Kraftaufnahme möglich.

#### Eckdaten:

- Material: A2 Edelstahl
- Güte: 1.4016 und 1.4301
- Gewicht: ca. 1,0 kg
- Grundplatte: 55 x 140 x 5 mm
- Lochgröße: Ø 9 mm
- Steglänge Mittelteil: 120 mm (1.4301)
- Bügelhöhe verstellbar: 40 - 53 mm
- Gesamthöhe verstellbar: 125 - 155 mm
- Gesamtlänge: 175 mm
- Ziegeltyp: Formziegel, Dachpfannen, -steine
- Dachart: Schrägdach, Steildach ab ca. 20 ° Dachneigung

#### Befestigung:

- Wird am Sparren befestigt, mit min. 2 Tellerkopfschrauben. Passend zur Sparrenstärke wählen.
  - M8 x 80
  - M8 x 100
  - M8 x 120