

Artikelnummer: 400543

Kurzbeschreibung: Manuflex Ansatz Tisch
UNIVERSAL Standard, Tischplatte Multiplex,
2000x1000, lichtblau



Langbeschreibung: Manuflex Ansatz Tisch
UNIVERSAL Standard, T 1000 mm, Breite und
Tischplatte wählbar: Der Manuflex Ansatz Tisch
UNIVERSAL Standard ist 1000 mm tief und steht
Ihnen in drei Breiten zur Verfügung. Dabei können
Sie bei dem Manuflex Ansatz Tisch UNIVERSAL
Standard auch aus drei Tischplatten wählen. Mit
dem 1000 mm tiefen Manuflex Ansatz Tisch
UNIVERSAL Standard erweitern Sie Ihren Einzel-
oder Reihensarbeits Tisch. Der Manuflex Ansatz Tisch
UNIVERSAL Standard ist dank seines
selbsttragenden Stahlrahmengestells und der hochwertigen Pulverbeschichtung äusserst
stabil und langlebig. Auch ist es möglich den Ansatz Tisch von 738 mm auf 848 mm per
Klemmschrauben in der Höhe zu verstellen. Mit seiner sehr hohen Tragkraft ist der
Manuflex Ansatz Tisch UNIVERSAL Standard besonders geeignet für hohe mechanische
Beanspruchungen in der Produktion oder der Montage. Entsprechend stehen Ihnen auch
drei unterschiedliche Tischplatten mit einer Stärke von 22 mm zur Auswahl, die Sie
individuell für Ihre Arbeiten aussuchen können. Die Spezifikationen der Platten erhalten
Sie weiter unten. Der Manuflex Ansatz Tisch UNIVERSAL Standard ist in den Breiten 1500
mm, 1750 mm oder 2000 mm lieferbar. Auch eine leitfähige Ausführung des Ansatz Tisches
stellen wir Ihnen gerne auf Anfrage zur Verfügung. Weitere Details: Einsatzzweck: Einzel-
oder Reihensarbeits Tisch Zubehör ermöglicht Erweiterung zum komplett ausgestatteten
Montage- oder Prüfarbeitsplatz äusserst stabil und langlebig durch selbsttragendes
Stahlrahmengestell Mit Klemmschrauben-Höhenverstellung von 738 auf 848 mm
plus Tischplattenstärke Für unterschiedliche Arbeitshöhen bei sitzenden oder stehenden
Tätigkeiten Durch die sehr hohe Tragkraft (bei gleichmässiger Lastverteilung) ist der
Tisch für hohe mechanische Beanspruchung in Produktion oder Montage bestens
geeignet Gestell: bestehend aus 2 Stahlprofilrahmen 50 x 40 mm und 2 stabilen, 60 mm
hohen Zargen sowie Gummischuhen (6 mm) zur Schonung des Bodenbelags. Das
Gestell ist hochwertig pulverbeschichtet Standardtiefe: 1000 mm Breite wahlweise: 1500
mm, 1750 mm oder 2000 mm Die Tischplatte ist 22 mm dick und kann in 3 verschiedenen
Ausführungen bestellt werden Ausführung Tischplatte Melamin: Besteht aus einer
Melaminharzbeschichtung auf E 1 (Emissionsklasse 1) 3-Schichtspanplatte mit
beidseitiger Feinstruktur Abrieb- und kratzfest sowie blendfrei, Die glatte Oberfläche ist
leicht zu reinigen Die Tischplatte ist geeignet für Arbeiten ohne höhere mechanische und
chemische Anforderungen wie z.B. im Versand. Ausführung Tischplatte Kunststoff: Die
lichtgraue Kunststoff-Tischplatte besteht aus pflegeleichten Melamin-Laminaten auf einer
E1 (Emissionsklasse 1) 3-Schichtspanplatte mit Gegenzug pressverleimt Mit hellgrauem,
stossfestem Kunststoff-Umleimer umrandet Die Oberfläche ist leicht zu reinigen Abrieb-
und kratzfest, strapazierfähig sowie blendfrei Die Tischplatte ist geeignet für leichte
Montage-, Versand- und Laborarbeiten und für Arbeiten ohne höhere Anforderungen an
chemischer Beständigkeit. Ausführung Tischplatte Multiplex: Die geölte Multiplex-
Tischplatte besteht entsprechend der DIN 68705 Teil 2 aus einer Buche-Vielschichtplatte
der Güteklasse I/III Die Multiplex-Tischplatte ist unter hohem Druck kreuzweise wasserfest
verleimt nach DIN 68705 IF (IW67) sowie umweltschonend geölt Alle Kanten und Ecken
sind geschliffen und gefast Eine Klarlackierung der Multiplexplatte ist auf Anfrage möglich.
Die Multiplex-Tischplatte ist geeignet, wenn hohe mechanische Beanspruchungen, wie im
Montage- und Fertigungsbereich, gefragt sind. Aufgrund der Verleimung kann die
Tischplatte auch für gelegentliche Arbeiten

EAN/GTIN: 4045916105551

