

## iQ100, Vollintegrierter Geschirrspüler, 45 cm SR61IX05KE



Professioneller wifi-fähiger Geschirrspüler, dessen Programmstatus durch das infoLight auf den Boden projiziert wird und über Smartphone oder per Sprachsteuerung bedient werden kann.

- ✓ Für eine bis zu zweimal so schnelle Programmlaufzeit, jederzeit und von überall zuschaltbar dank Home Connect App - varioSpeed on demand.
- ✓ Immer das Wichtigste im Blick mit dem blauen Lichtpunkt als Betriebsanzeige - infoLight.
- ✓ Home Connect-App – Steuern Sie Ihren smarten Geschirrspüler von überall aus.
- ✓ Wählen und starten Sie Ihr Spülprogramm bequem über die Home Connect App - Fernsteuerung.
- ✓ Behalten Sie Ihren Geschirrspüler stets im Blick - Remote Monitoring.

### Ausstattung

#### Technische Daten

Energieeffizienzklasse: ..... F  
 Energieverbrauch des Eco 50°C Programm pro 100 Betriebszyklen: 78 kWh  
 Höchste Anzahl von Maßgedecken (EU 2017/1369): ..... 9  
 Wasserverbrauch in Litern im eco-Programm pro Betriebszyklus (EU 2017/1369): ..... 9.5 l  
 Programmdauer (EU 2017/1369): ..... 3:35 h  
 Geräuschwert: ..... 48 dB(A) re 1 pW  
 Geräusch-Effizienzklasse: ..... C  
 Bauform: ..... Einbau  
 Höhe der Arbeitsplatte: ..... 0 mm  
 Abmessungen des Gerätes: ..... 815 x 448 x 550 mm  
 Min. Nischenmaße für Installation (H x B x T): .815-875 x 450 x 550 mm  
 Tiefe bei geöffneter Tür (90°): ..... 1150 mm  
 Höhenverstellbare Füße: ..... Ja - alle von vorne  
 Höhenverstellung max.: ..... 60 mm  
 Verstellbarer Sockel: ..... Horizontal und Vertikal  
 Nettogewicht: ..... 27.1 kg  
 Bruttogewicht: ..... 28.9 kg  
 Anschlusswert: ..... 2400 W  
 Absicherung: ..... 10 A  
 Spannung: ..... 220-240 V  
 Frequenz: ..... 50; 60 Hz  
 Reparaturindex: ..... 0.0  
 Länge Anschlusskabel: ..... 175.0 cm  
 Steckerart: ..... Schuko-/Gardy mit Erdung  
 Länge Zulaufschlauch: ..... 165 cm  
 Länge Ablaufschlauch: ..... 205 cm  
 EAN-Nummer: ..... 4242003864715  
 Gerätetyp: ..... Vollintegriert

### Sonderzubehör

SZ30BI02	Verblendungsleisten Edelstahl 81,5 cm
SZ34BI00	Einbausatz für 45 cm vollintegriert
SZ72010	Schlauchverlängerung Zu- und Ablauf
SZ73000	Spülhilfe-Set
SZ73001	Silberglanzkassette
SZ73010	Klappscharnier für hohe Korpusmaße
SZ73051EU	Netzkabel mit EU-Stecker 5m
SZ73300	Weinglas-Korb



# iQ100, Vollintegrierter Geschirrspüler, 45 cm SR61IX05KE

## Ausstattung

### Leistung und Verbrauch

- Energieeffizienzklasse<sup>1</sup>: F
- Energie<sup>2</sup> / Wasser<sup>3</sup>: 78 kWh / 9.5 Liter
- Fassungsvermögen: 9 Maßgedecke
- Programmdauer<sup>4</sup>: 3:35 (h:min)
- Geräusch: 48 dB(A) re 1 pW
- Geräusch-Effizienzklasse: C

### Programme und Sonderfunktionen

- 5 Programme: Eco 50 °C, Auto 45-65 °C, Intensiv 70 °C, 1h 65 °C, Favorit
- Vorspülen
- 3 Sonderfunktionen: Fernstart, intensiveZone, VarioSpeed
- Maschinenpflegeprogramm
- Silence on Demand (per App)

### Spül- / Trocknungstechnologie

- Aquasensor
- dosierAssistent
- iQdrive-Motor
- duoPower Sprüharme im Oberkorb
- Reiniger-Automatik
- Innenbehälter/ Boden: Edelstahl/Edelstahl

### Korbsystem

- vario Korbsystem
- Höhenverstellbarer Oberkorb
- Komfortrollen im Unterkorb
- Korbstopper (Rack Stopper) gegen ein Überrollen des Unterkorbes
- Umklappbare Klappstachelreihen im Unterkorb (2x)
- Besteckablage im Oberkorb
- Vario-Besteckkorb im Unterkorb
- Tassenablage im Oberkorb (2-teilig)

### Anzeige und Bedienung

- Home Connect-fähig über WLAN
- Bedienung von oben
- Klartext-Bedienblende (englisch)
- InfoLight blau
- Startzeitvorwahl: 3, 6 oder 9 Stunden

### Technische Informationen und Zubehör

- aquaStop®: eine Siemens Hausgeräte Garantie bei Wasserschäden – ein Geräteleben lang\*
- Glasschon-System
- Salzeinfüllhilfe (Trichter)
- Inkl. Dampfschutz für die Arbeitsplatte
- Gerätemaße (H x B x T): 81.5 cm x 44.8 cm x 55.0 cm

<sup>1</sup> auf einer Energieeffizienzklassen-Skala von A bis G

<sup>2</sup>Energieverbrauch kWh/100 Betriebszyklen (im Programm Eco 50 °C)

<sup>3</sup> Wasserverbrauch in Liter pro Betriebszyklus (im Programm Eco 50 °C)

<sup>4</sup> Programmdauer im Programm Eco 50 °C

\* Garantiebedingungen finden Sie unter <https://www.siemens-home.bsh-group.com/de/kundendienst/garantie>

**iQ100, Vollintegrierter  
Geschirrspüler, 45 cm  
SR61IX05KE**

Maßzeichnungen

