



Transportmiddelen

Product data sheet

Art nr.: 9403 ESD-Tafelwagen



Elektrostatisch geleidende uitvoering. Stalen buis en gelast profielstaal, elektrostatisch geleidend gepoedercoat, donkergrijs RAL 7015. Schroef- en steekconstructie. Etages van elektrostatisch geleidende houten plaat naar DIN 68765, lichtgrijs. 2 Zwenk- en 2 bokwielen, wielen met TPE-ESD rubber (thermoplastisch elastomeer), elektrostatisch geleidend, naaf met kogellager. Hoog comfort: zeer geringe rij-, rol- en zwenkweerstand. Geruisloze loop op effen ondergronden. Wielen van streeploos rubber. Zwenkwielen met rem. Draagvermogen bovenste etage 200 kg.

Technische details:



Totaal draagvermogen (kg)	600
Laadvlak lengte (mm)	1200
Laadvlak breedte (mm)	800
Etagehoogten (mm)	276, 908
Totale lengte (mm)	1397
Totale breedte (mm)	809
Totale hoogte (mm)	908
Draagvermogen etage (kg)	200
Wielen	TPE-ESD
Wielmaat (mm)	200 x 40
Gewicht (kg)	61
Land van herkomst	Duitsland
Garantie (jaren)	10
Douanenummer	87168000
GTIN	4017976494036