



## Kappes armoire à tiroirs

hauteur x largeur x profondeur 1600 x 690 x 285 mm, coloris corps/face avant RAL7035 gris clair/RAL7035 gris clair, 90 bacs en polyéthylène, Stockage clairement organisé des petites pièces sur 14 plateaux avec tablette en acier et 90 bacs, verrouillable avec serrure à cylindre, soubassement socle



**KAPPES**



Numéro d'article: 296406



## Kappes Armoire à tiroirs

### avec bacs à bec Favorit

armoire à tiroirs

- hauteur x largeur x profondeur 1600 x 690 x 285 mm
- 90 bacs en polyéthylène
- garnissage 90 x H x l x P 75 x 105 x 160 mm
- force par plateau 30 kg
- structure en tôle d'acier
- Fermeture avec protection contre la poussière via double porte battante
- Stockage clairement organisé des petites pièces sur 14 plateaux avec tablette en acier et 90 bacs
- Réglable au pas de 15 mm
- avec poignée tournante
- verrouillable avec serrure à cylindre
- Mécanisme de fermeture 3 points
- soubassement socle

- corps avec finition époxy résistante aux chocs et aux rayures en RAL7035 gris clair
- face avant avec finition époxy résistante aux chocs et aux rayures en RAL7035 gris clair
- niveaux avec revêtement en zinc anti-corrosion

## Détails techniques

type de meuble	armoire	surface de corps	finition peinture époxy
type d'armoire	armoire d'atelier	surface de face avant	finition peinture époxy
type de porte	double porte battante	système de fermeture	serrure à cylindre
hauteur	1600 mm	fonction de fermeture	mécanisme de fermeture à 3 points
largeur	690 mm	soubassement	socle
profondeur	285 mm	matériau	tôle d'acier
équipement armoire	tablettes, bacs	tablette réglable au pas	15 mm
type tablette/niveau	tablette en acier	surface de tablette	galvanisé
nombre de tablettes/niveaux	14 pièce	verrouillable	oui
charge tablette	30 kg	cloison de séparation médiane	non
Nombre de bacs à bec	90 pièce	verrouillage	3 côtés
Nombre de bacs x taille	90 bacs	poignée	poignée tournante
matériau de bac	polyéthylène	roulant	non
couleur du corps	gris clair // RAL7035	modèle	avec portes
couleur de la face avant	gris clair // RAL7035	Poids	57,69 kg

## Accessoires

323236		bac à bec, hauteur x largeur x profondeur 75 x 105 x 160 / 140 mm, en polyéthylène en bleu
323305		bac à bec, hauteur x largeur x profondeur 75 x 105 x 160 / 140 mm, en polyéthylène en jaune
323371		bac à bec, hauteur x largeur x profondeur 75 x 105 x 160 / 140 mm, en polyéthylène en vert
323429		bac à bec, hauteur x largeur x profondeur 75 x 105 x 160 / 140 mm, en polyéthylène en rouge
324578		bac à bec, hauteur x largeur x profondeur 75 x 105 x 160 / 140 mm, en polyéthylène en gris

## Cela s'adapte aussi ...

114305		poubelle, convient pour le intérieur et extérieur, capacité 120 l, hauteur x diamètre 980 x 500 mm, tablette, corps en acier galvanisé avec finition peinture époxy antichocs et antirayures RAL7021 gris noir
524171		établi, hauteur x largeur x profondeur 900 x 1500 x 700 mm, plateau de table en multiplex, huilé, exécution du châssis piétement 4 pieds, équipement : 4 tiroirs, 1 tablette, verrouillable avec verrouillage centralisé, châssis avec finition époxy résistante aux chocs et aux rayures en RAL7035 gris clair, face avant avec finition époxy résistante aux chocs et aux rayures en RAL7035 gris clair

527144



balai, avec poils de noix de coco, Largeur de travail 500 mm, pour saletés grossières