

Hanselifter Mobiele elektrische schaarheftafel

draagvermogen 350 kg, platform
lengte x breedte 910 x 500 mm,
dubbele schaar van staal met slag-
en krasvaste poedercoating in zwart

Artikelnummer: 520990



Hanselifter Schaarheftafel

Draagvermogen 350 kg

Mobiele elektrische schaarheftafel



- draagvermogen 350 kg
- platform lengte x breedte 910 x 500 mm
- van staal met slag- en krasvaste poedercoating in RAL 5012 lichtblauw
- hefuitvoering elektrisch
- hefsnelheid met last 90 mm/s, zonder last 110 mm/s
- dubbele schaar van staal met slag- en krasvaste poedercoating in zwart
- torsiestijve staalconstructie
- met netadapter 230V/50 Hz, ook op accu mogelijk
- met geïntegreerde oplader
- met duwbeugel
- 2 zwenk- en 2 bokwielen met polyurethaan-banden
- lengte x breedte 1180 x 500 mm

- gewicht 142 kg

Technische details

hijswerktuig	hefwagen	onderbouw	2 zwenk- en 2 bokwielen
heftafeltype	Mobiele schaarheftafel	materiaal rollen	polyurethaan
draagvermogen	350 kg	wiel-ø	125 mm
lengte platform	910 mm	lengte	1180 mm
breedte platform	500 mm	breedte	500 mm
hefhoogte (min.)	370 mm	wiegfunctie	nee
hefhoogte (max.)	1300 mm	spanningsverzorging	netadapter 230V/50 Hz, ook op accu mogelijk
	920 mm	oppervlak platform	m. poedercoating
hefsnelheid met last	90 mm/s	kleur platform	blauw // RAL 5012
hefsnelheid zonder last	110 mm/s	oppervlak schaar	m. poedercoating
scharen uitvoering	dubbele schaar	kleur schaar	zwart
bediening heffing	elektrisch	WEEE-registratienummer	DE44935883
bediening wielonderstel	handmatig	WEEE-apparaatsort	groot apparaat cat. 4
greep	duwbeugel	merk volgens EAR-registers	Hanselifter
materiaal	staal	gewicht	142 kg
materiaal platform	staal		

Dit past ook bij ...

147738		PE-pallettopzetbak, voor kleinemballage, opvangvolume 20 l, hoogte x breedte x diepte 170 x 600 x 400 mm
521526		handafroller, Voor bandbreedte 50 mm op 50-kern, afroller van metaal in rood
526741		magazijnstelling - complete stelling (basisveld en 2 aanbouwvelden), hoogte x breedte x diepte 2000 x 3068 x 436 mm, vaklast 150 kg, 3 stellingvelden met elk 4 niveau(s) met legborden van hoogwaardig plaatstaal, opstelhoek recht, gebruik eenzijdig - ontworpen voor plaatsing tegen een wand, standers met corrosiebeschermende zinklaag, niveaus met corrosiebeschermende zinklaag