


MarCal 16 EWR. Digitális tolómérő

Funkciók

- ON/OFF
- AUTO-ON / OFF
- RESET (kijelző nullázása)
- PRESET (előre beállított méret)
- Számlálási irány megfordítás
- mm/inch
- LOCK funkció (billentyűzet zárolás)


- Kontrasztos számkijelző
- Rögzítőcsavar, fent
- Leppelt vezetópályák
- Mérőélek belső méréshez
- Csúszkák és sínek anyaga edzett, rozsdamentes
- Lépcső (különbség) mérés
- Azonnal kész a mérésre a referenciarendszernek köszönhetően
- Megemelt vezetópályák a mérőlécz védelméért
- Kiváló ellenállás por, hűtő- és kenőanyagok ellen
- A csúszkán forgácsolóval
- Számjegyek magassága: 11 mm
- Adatinterfész: nélkül
- Energiaellátás: Elem, kb. 3 év üzemidő
- IP védelmi fokozat: IP 67
- Szállítási terjedelem: Elem, Kezelési útmutató, Tok



Műszaki adatok


Rendelési sz.	Terméktípus	Méréstartomány	Osztásérték	Hibahatár	Szabvány	Mélységmérő	Dörzskerék
		mm	mm/inch	mm			
4103300	16 EWR	0–150	0,01 / 0,0005"	0,03	DIN 862	kerek	
4103301	16 EWR	0–150	0,01 / 0,0005"	0,03	DIN 862	kerek	•
4103302	16 EWR	0–150	0,01 / 0,0005"	0,03	DIN 862	szögletes	
4103303	16 EWR	0–150	0,01 / 0,0005"	0,03	DIN 862	szögletes	•
4103304	16 EWR	0–200	0,01 / 0,0005"	0,03	DIN 862	szögletes	
4103305	16 EWR	0–200	0,01 / 0,0005"	0,03	DIN 862	szögletes	•
4103306	16 EWR	0–300	0,01 / 0,0005"	0,04	Gyári szabvány		
4103307	16 EWR	0–300	0,01 / 0,0005"	0,04	Gyári szabvány		•

Rendelési sz.	a	c	d	e	b
	mm	mm	mm	mm	mm
4103300	10	16	235	16	40
4103301	10	16	235	16	40
4103302	10	16	235	16	40
4103303	10	16	235	16	40
4103304	10	19	285	16	50
4103305	10	19	285	16	50
4103306	14	19	388	16	64
4103307	14	19	388	16	64



Tartozékok

Rendelési sz.	Termékmegnevezés	Terméktípus
4102020	Mélységmérő híd (75 x 7 mm)	16 Em
4102520	3 V, CR 2032 elem	



16 Em