

A1040069

TOP-KNOBS 40

Passend für Drehpotentiometer mit runden Wellenenden nach DIN 41591. Seitliche Schraubbefestigung mittels Gewindestift mit Innensechskant (1,5 mm) und Ringschneide.
Max. Anzugsdrehmoment: 65 Ncm.

Lieferumfang

1 TOP-KNOB



TECHNISCHE DATEN

Material	PA 6	Durchmesser	40 mm
Farbe	nero	Höhe	16 mm
Standards	RoHS konform, REACH konform	Achsbohrung	6 mm

Bitte die Maße an aktuellen Teilen abnehmen. Diese unterliegen material- und produktionsspezifischen Fertigungstoleranzen.

Technische Änderungen vorbehalten. © OKW Gehäusesysteme, Buchen/Deutschland.