

Kärcher HD-Pistole Easy Press

max. Druck 300 bar, max.
Temperatur 155 °C, mit Softgrip

Artikelnummer: 119603



KÄRCHER

HD-Pistole

- max. Druck 300 bar
- max. Temperatur 155 °C
- mit Softgrip
- Höhe x Länge x Breite 60 x 255 x 200 mm

Technische Details

Reinigungstyp	Zubehör	Höhe	60 mm
Düsentyp	HD-Pistole	Länge	255 mm
Max Druck	300 bar	Breite	200 mm
Max Temperatur	155 °C	Gewicht	0,793 kg
Düse Ausstattung	Softgrip		

